

BFSC M4X6**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germanywww.weidmueller.com

Мы реализуем широкий ассортимент монтажных опор для упрощения работы с нашими изделиями. Начиная с различных инструментов и заканчивая изолирующими гильзами и различными винтами, наши компоненты идеально подогнаны друг к другу вплоть до мельчайших деталей и тем самым облегчают сборку в соответствии с применимыми стандартами и защитными нормами.

Основные данные для заказа

| | |
|------------|--|
| Версия | Монтажный винт (клемма), 4.00 мм, Сталь, Глубина: 7 мм, Ширина: 7 мм, Высота: 6 мм |
| Заказ № | 0149700000 |
| Тип | BFSC M4X6 |
| GTIN (EAN) | 4008190016098 |
| Кол. | 100 Штука |

BFSC M4X6

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Technical data**Сертификаты**

| | |
|------|-----------------|
| ROHS | Соответствовать |
|------|-----------------|

Размеры и массы

| | | | |
|-------------|-------|-------------------|-------------|
| Глубина | 7 mm | Глубина (дюймов) | 0.2756 inch |
| Высота | 6 mm | Высота (в дюймах) | 0.2362 inch |
| Ширина | 7 mm | Ширина (в дюймах) | 0.2756 inch |
| Масса нетто | 0.8 g | | |

Температуры

| | |
|------------------------------|---------------|
| Температура окружающей среды | -5 °C...40 °C |
|------------------------------|---------------|

Экологическое соответствие изделия

| | |
|-----------------------------|------------------------------|
| Состояние соответствия RoHS | Соответствует без исключения |
| REACH SVHC | Нет SVHC выше 0,1 wt% |

Дополнительные технические данные

| | | | |
|---------------|--------------|-----------------------|-------------------------|
| Вид крепления | привинченный | Указание по установке | Непосредственный монтаж |
| Вид монтажа | привинченный | | |

Общие сведения

| | |
|-----------------------|-------------------------|
| Указание по установке | Непосредственный монтаж |
|-----------------------|-------------------------|

Параметры системы

| | |
|------------|------------------|
| Исполнение | для токопроводов |
|------------|------------------|

Размеры

| |
|--|
| Резьба метрическая, наружная, размер 4.00 mm |
|--|

Характеристики материала

| | | | |
|-------------------|-------|--------------|------------|
| Основной материал | Сталь | Цветовой код | серебряный |
|-------------------|-------|--------------|------------|

Классификации

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC002848 | ETIM 9.0 | EC002848 |
| ETIM 10.0 | EC002848 | ECLASS 14.0 | 27-25-03-90 |
| ECLASS 15.0 | 27-25-03-90 | | |