Справочный листок технических дан-

SCHS1



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com







Основные данные для заказа

Версия	Маркировка оборудования, Аксессуар х 17 mm, ПВХ, Цветовой код: черный, Держатель марки-
	ровки
Заказ №	0138900000
Тип	SCHS1
GTIN (EAN)	4008190009168
Кол.	400 Штука

Справочный листок технических данных





Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Сертификаты			
ROHS	Соответствовать		
Размеры и массы			
			<u> </u>
Глубина	6 mm	Глубина (дюймов)	0.2362 inch
Высота	1000 mm	Высота (в дюймах)	39.37 inch
Ширина	17 mm	Ширина (в дюймах)	0.6693 inch
Масса нетто	93 g		

Температуры

Температурный диапазон вставки -20...80 °C

Экологическое соответствие изделия

Состояние соответствия RoHS	Соответствует
REACH SVHC	Нет SVHC выше 0,1 wt%

Маркировочные элементы для устройств

Галогены Нет

Общие данные

Цвет материала согласно коду по сопротивлению	0	
Исполнение	Держатель маркировки	
Ширина	17 mm	
Класс пожаростойкости UL 94	V-0	
Температурный диапазон, макс	80 °C	
Температурный диапазон, мин.	-20 °C	
Цветовой код	черный	
Галогены	Нет	
Основной материал	ПВХ	
Количество маркировочных элементов в упаковочной единице	Вид поставки	MultiCard
Количество маркировочных элементов на комбинацию	1 MultiCard = Accessories	
Температурный диапазон вставки	-2080 °C	

Классификации

ETIM 6.0	EC001288	ETIM 7.0	EC001288
ETIM 8.0	EC001288	ETIM 9.0	EC001288
ETIM 10.0	EC001288	ECLASS 9.0	27-40-06-29
ECLASS 9.1	27-40-06-29	ECLASS 10.0	27-40-06-29
ECLASS 11.0	27-28-11-04	ECLASS 12.0	27-28-11-04
ECLASS 13.0	27-28-11-04	ECLASS 14.0	27-28-11-04
ECLASS 15.0	27-28-11-04		

Статус каталога / Изображения

Справочный листок технических данных



SCHS1

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Изображения



Справочный листок технических данных





Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

Вставные шильдики ESO



Основные данные для заказа

Тип ESO/SCHS1 500X12,5X0,3 Версия

Заказ № <u>0139000000</u> Маркировка клемм, Вставные маркировочные элементы, 500 х

GTIN (EAN) 4008190047252 12.5 mm, белы

100 ST

Прозрачные полосы STR



Основные данные для заказа

Тип	STR F.SCHS	Версия
Заказ №	0139200000	Маркировка клемм, Защитный колпачок, 500 x 12.5 mm,
GTIN (EAN)	4008190159290	прозрачный
Кол.	1 ST	

Статус каталога / Изображения