

**SCHS1****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Основные данные для заказа**

|            |                                                                                             |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| Версия     | Маркировка оборудования, Аксессуар x 17 mm, ПВХ, Цветовой код: черный, Держатель маркировки |
| Заказ №    | <a href="#">0138900000</a>                                                                  |
| Тип        | SCHS1                                                                                       |
| GTIN (EAN) | 4008190009168                                                                               |
| Кол.       | 50 Штука                                                                                    |

## SCHS1

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

## Technical data

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Сертификаты

|      |                 |
|------|-----------------|
| ROHS | Соответствовать |
|------|-----------------|

## Размеры и массы

|             |         |                   |             |
|-------------|---------|-------------------|-------------|
| Глубина     | 6 mm    | Глубина (дюймов)  | 0.2362 inch |
| Высота      | 1000 mm | Высота (в дюймах) | 39.37 inch  |
| Ширина      | 17 mm   | Ширина (в дюймах) | 0.6693 inch |
| Масса нетто | 93 g    |                   |             |

## Температуры

|                                |             |
|--------------------------------|-------------|
| Температурный диапазон вставки | -20...80 °C |
|--------------------------------|-------------|

## Экологическое соответствие изделия

|                             |                       |
|-----------------------------|-----------------------|
| Состояние соответствия RoHS | Соответствует         |
| REACH SVHC                  | Нет SVHC выше 0,1 wt% |

## Маркировочные элементы для устройств

|          |     |
|----------|-----|
| Галогены | Нет |
|----------|-----|

## Общие данные

|                                                          |                           |           |
|----------------------------------------------------------|---------------------------|-----------|
| Цвет материала согласно коду по сопротивлению            | 0                         |           |
| Исполнение                                               | Держатель маркировки      |           |
| Ширина                                                   | 17 mm                     |           |
| Класс пожаростойкости UL 94                              | V-0                       |           |
| Температурный диапазон, макс..                           | 80 °C                     |           |
| Температурный диапазон, мин..                            | -20 °C                    |           |
| Цветовой код                                             | черный                    |           |
| Галогены                                                 | Нет                       |           |
| Основной материал                                        | ПВХ                       |           |
| Количество маркировочных элементов в упаковочной единице | Вид поставки              | MultiCard |
| Количество маркировочных элементов на комбинацию         | 1 MultiCard = Accessories |           |
| Температурный диапазон вставки                           | -20...80 °C               |           |

## Классификации

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC001288    | ETIM 9.0    | EC001288    |
| ETIM 10.0   | EC001288    | ECLASS 14.0 | 27-28-11-04 |
| ECLASS 15.0 | 27-28-11-04 |             |             |

## SCHS1

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Drawings



## SCHS1

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Accessories

## Вставные шильдики ESO



## Основные данные для заказа

|            |                            |                                                          |
|------------|----------------------------|----------------------------------------------------------|
| Тип        | ESO/SCHS1 500X12,5X0,3     | Версия                                                   |
| Заказ №    | <a href="#">0139000000</a> | Маркировка клемм, Вставные маркировочные элементы, 500 x |
| GTIN (EAN) | 4008190047252              | 12.5 mm, белый                                           |
| Кол.       | 100 ST                     |                                                          |

## Прозрачные полосы STR



## Основные данные для заказа

|            |                            |                                                     |
|------------|----------------------------|-----------------------------------------------------|
| Тип        | STR F.SCHS                 | Версия                                              |
| Заказ №    | <a href="#">0139200000</a> | Маркировка клемм, Защитный колпачок, 500 x 12.5 mm, |
| GTIN (EAN) | 4008190159290              | прозрачный                                          |
| Кол.       | 1 ST                       |                                                     |