Справочный листок технических дан-

VP 13,5-MS65



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Подобно иллюстрации

Вдобавок к кабельным вводам, предназначенным для самых разных областей, портфолио продукции дополнено заглушками, элементами компенсации давления, переходниками и соответствующими вспомогательными принадлежностями, такими как контргайки, уплотнительные кольца, плоские шайбы и кольца заземления.

Основные данные для заказа

Версия	VPMS (заглушка из латуни), Заглушка, закрытый,
	PG 13,5, 6 mm, Латунь никелированная
Заказ №	<u>0294900000</u>
Тип	VP 13,5-MS65
GTIN (EAN)	4008190053383
Кол.	100 Штука
Статус поставки	Снято с производства
Доступно до	2024-08-31T00:00:00+02:00
Альтернативный прод	дукт <u>VP 13,5-K54</u>

Справочный листок технических данных

Соответствовать





Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Сертис	рикаты
--------	--------

ROHS

Размеры и массы			
Высота	9 mm	Высота (в дюймах)	0.3543 inch
Длина	9 mm	Длина (в дюймах)	0.3543 inch
Диаметр	24 mm	Толщина стенок, мин.	0.5 mm
Толщина стенок, макс.	5 mm	Масса нетто	8.58 g

Температуры

Рабочая температура -40 °С...100 °С

Экологическое соответствие изделия

Состояние соответствия RoHS	Соответствует с исключением
Исключение из RoHS (если	6c
применимо/известно)	
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	0c0edf9f-b35a-4d1f-b8f0-99d4b22ac203

Общие данные


Диаметр головки	24.00 mm	Уплотнительное кольцо	NBR
Силикон	Нет	Температурный диапазон, макс	100 °C
Температурный диапазон, мин.	-40 °C	Галогены	Нет
Вид защиты	IP68 — 5 бар (30 мин)	Кабельный ввод	PG
Основной материал	Латунь никелированная	Диаметр уплотнительного кольца	20.40 mm
Уплотнение	NBR	Резьба (наружная)	PG 13,5
Длина резьбы	6 mm		

Классификации

ETIM 6.0	EC000451	ETIM 7.0	EC000451
ETIM 8.0	EC000451	ETIM 9.0	EC000451
ETIM 10.0	EC000451	ECLASS 9.0	27-14-44-25
ECLASS 9.1	27-14-44-33	ECLASS 10.0	27-14-44-25
ECLASS 11.0	27-14-44-25	ECLASS 12.0	27-14-08-05
ECLASS 13.0	27-14-08-05	ECLASS 14.0	27-14-08-05
ECLASS 15.0	27-14-08-05		

Статус каталога / Изображения

Справочный листок технических данных



Изображения



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com