

**P 18/25 D02 GE SAKS5**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



В качестве принадлежностей для нашего обширного ассортимента клемм с предохранителем мы также предлагаем соответствующие плавкие вставки. Ассортимент включает предохранители для защиты устройств (миниатюрные предохранители) размером от 5x20 мм до 10x38 мм, плавкие вставки от Е 14 до Е 18, а также автомобильные предохранители и автоматические размыкатели цепи. Шаблонные кольца для держателей предохранителей дополняют ассортимент.

**Основные данные для заказа**

|            |  |
|------------|--|
| Версия     | Конусное кольцо предохранителя (клемма),<br>Высота: 11 mm, Глубина: 10.5 mm, Алюминий,<br>желтый |
| Заказ №    | <a href="#">0361900000</a>   |
| Тип        | P 18/25 D02 GE SAKS5   |
| GTIN (EAN) | 4008 19009 1101  |
| Кол.       | 50 Штука   |

**Технические данные**

**Сертификаты**

ROHS Соответствовать

**Размеры и массы**

|         |         |                   |             |
|---------|---------|-------------------|-------------|
| Глубина | 10.5 mm | Глубина (дюймов)  | 0.4134 inch |
| Высота  | 11 mm   | Высота (в дюймах) | 0.4331 inch |
| Диаметр | 16.6 mm | Масса нетто       | 0.51 g      |

**Температуры**

Температура окружающей среды -5 °C...40 °C

**Экологическое соответствие изделия**

|                             |                              |
|-----------------------------|------------------------------|
| Состояние соответствия RoHS | Соответствует без исключения |
| REACH SVHC                  | Нет SVHC выше 0,1 wt%        |

**Дополнительные технические данные**

Указание по установке Непосредственный монтаж

**Общие сведения**

Указание по установке Непосредственный монтаж

**Параметры системы**

Исполнение Предохранитель - плавкая вставка

**Размеры**

Диаметр 16.6 mm

**Расчетные данные**

Номинальный ток 25 A

**Характеристики материала**

|                   |          |              |        |
|-------------------|----------|--------------|--------|
| Основной материал | Алюминий | Цветовой код | желтый |
|-------------------|----------|--------------|--------|

**Классификации**

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC002848    | ETIM 9.0    | EC002848    |
| ETIM 10.0   | EC002848    | ECLASS 14.0 | 27-25-03-90 |
| ECLASS 15.0 | 27-25-03-90 |             |             |