## Справочный листок технических дан-

#### AP SAK35/TW SAK16



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com







Концевые пластины крепятся к открытой стороне последней клеммы перед концевым стопором. Благодаря использованию концевой пластины обеспечивается работоспособность клеммы и заданное расчетное напряжение. Гарантируется защита от прикосновения к деталям, находящимся под напряжением, и таким образом клеммы безопасны для прикосновения.

#### Основные данные для заказа

Версия	Концевая пластина для клемм, бежевый, Высота: 58 mm, Ширина: 1.5 mm, V-2, РА 66, с фиксато- ром: Да
Заказ №	0303660000
Тип	AP SAK35/TW SAK16
GTIN (EAN)	4008190110765
Кол.	10 Штука

# Справочный листок технических данных





Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

### Технические данные

ROHS	Соответствовать				
Размеры и массы					
Глубина	52 mm	Глубина (дюймов)	2.0472 inch		
Высота	58 mm	Высота (в дюймах)	2.2835 inch		
Ширина	1.5 mm	Ширина (в дюймах)	0.0591 inch		
Масса нетто	5.17 g	штрта (в дотах)	0.000 1 111011		
Температуры					
Температура хранения	-25 °C55 °C	Температура окружающей среды	-5 °C40 °C		
Температура при длительном использовании, мин.	-50 °C	Температура при длительном использовании, макс.	100 °C		
Экологическое соответст	вие изделия				
Состояние соответствия RoHS	Соответствует без исключения				
REACH SVHC	Нет SVHC выше 0,1 wt%				
Углеродный след продукта	Производственный цикл 0.047 kg CO2eq.				
с фиксатором	Да				
Параметры системы					
Исполнение	Концевая пластина				
Размеры	,				
Смещение TS 35	19.5 mm				
Характеристики материал	<b>1</b> а				
Осповной моториов	PA 66	Проторой кол	божовий		
Основной материал Класс пожаростойкости UL 94	V-2	Цветовой код	бежевый		
Классификации	,				
ETIM 6.0	EC000886	ETIM 7.0	EC000886		
	EC000886	ETIM 9.0	EC000886		
ETIM 8.0					
ETIM 8.0 ETIM 10.0	EC000886	ECLASS 9.1	27-14-11-33		
ETIM 10.0 ECLASS 10.0	27-14-11-33	ECLASS 11.0	27-14-11-33 27-14-11-33		
ETIM 10.0					

Статус каталога / Изображения