

**BFSC M4X20**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Изображение изделия**



Мы реализуем широкий ассортимент монтажных опор для упрощения работы с нашими изделиями. Начиная с различных инструментов и заканчивая изолирующими гильзами и различными винтами, наши компоненты идеально подогнаны друг к другу вплоть до мельчайших деталей и тем самым облегчают сборку в соответствии с применимыми стандартами и защитными нормами.

**Основные данные для заказа**

Версия	Монтажный винт (клемма), 4.00 mm, Сталь, Глубина: 7 mm, Ширина: 7 mm, Высота: 20 mm
Заказ №	<a href="#">0362800000</a>
Тип	BFSC M4X20
GTIN (EAN)	4008 1901 14053
Кол.	100 Штука

**BFSC M4X20**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

**Технические данные**

**Сертификаты**

ROHS Соответствовать

**Размеры и массы**

Глубина	7 mm	Глубина (дюймов)	0.2756 inch
Высота	20 mm	Высота (в дюймах)	0.7874 inch
Ширина	7 mm	Ширина (в дюймах)	0.2756 inch
Диаметр	4 mm	Масса нетто	2.11 g

**Температуры**

Температура окружающей среды -5 °C...40 °C

**Экологическое соответствие изделия**

Состояние соответствия RoHS Соответствует без исключения  
REACH SVHC Нет SVHC выше 0,1 wt%

**Дополнительные технические данные**

Вид крепления	привинченный	Указание по установке	Непосредственный монтаж
Проверенное на взрывозащищенность исполнение	Нет	Вид монтажа	привинченный

**Общие сведения**

Указание по установке Непосредственный монтаж

**Параметры системы**

Исполнение для пластины перемычки

**Размеры**

Диаметр 4 mm Резьба метрическая, наружная, размер 4.00 mm

**Характеристики материала**

Основной материал Сталь Цветовой код серебряный

**Классификации**

ETIM 8.0	EC002848	ETIM 9.0	EC002848
ETIM 10.0	EC002848	ECLASS 14.0	27-25-03-90
ECLASS 15.0	27-25-03-90		

## BFSC M4X20

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Аксессуары

### Монтажная опора



Мы реализуем широкий ассортимент монтажных опор для упрощения работы с нашими изделиями. Начиная с различных инструментов и заканчивая изолирующими гильзами и различными винтами, наши компоненты идеально подогнаны друг к другу вплоть до мельчайших деталей и тем самым облегчают сборку в соответствии с применимыми стандартами и защитными нормами.

### Основные данные для заказа

Тип	SS M4 D 128-A 4	Версия	
Заказ №	<a href="#">0136400000</a>	Предохранительная шайба, Медь	
GTIN (EAN)	4008190118143		
Кол.	100 ST		