
Справочный листок технических данных





Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

- поставляется отдельно в полиэтиленовых пакетах
- Цветовой код Weidmüller
- цветовой код согласно DIN
- другой цветовой код

Основные данные для заказа

Версия	Кабельный наконечник, Стандартный, 18 mm, 16 mm, коричневый
Заказ №	<u>0317000000</u>
Тип	H25,0/30 BR
GTIN (EAN)	4008190158231
Кол.	50 Штука
Упаковка	Россыпью

Справочный листок технических данных





Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

2

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Сертификаты			
Допуски к эксплуатации			
ROHS	Соответствовать		
UL File Number Search	<u>Сайт UL</u>		
Сертификат № (cULus)	E499744		
Размеры и массы			
Масса нетто	1.12 g		
_			
Экологическое соответствие	з изделия		
Состояние соответствия RoHS	Соответствует без исключения		
REACH SVHC	Нет SVHC выше 0.1 wt%		
Технические данные			
Технические данные Описание артикула	Кабельный наконечник с изоляцией, цвет - коричневый	Исполнение	Стандартный
от о	с изоляцией, цвет -	Исполнение	Стандартный
Описание артикула Кабельные наконечники	с изоляцией, цвет - коричневый		
Описание артикула Кабельные наконечники Ц иаметр поверхности контакта (D1)	с изоляцией, цвет - коричневый 7.3 mm	Длина поверхности контакта (L2)	16 mm
Описание артикула Кабельные наконечники Диаметр поверхности контакта (D1)	с изоляцией, цвет - коричневый 7.3 mm 11.2 mm	Длина поверхности контакта (L2) Толщина изоляции (S2)	16 mm 0.4 mm
Описание артикула Кабельные наконечники Ц иаметр поверхности контакта (D1) Ц иаметр изоляции (D2)	с изоляцией, цвет - коричневый 7.3 mm	Длина поверхности контакта (L2)	16 mm
	с изоляцией, цвет - коричневый 7.3 mm 11.2 mm	Длина поверхности контакта (L2) Толщина изоляции (S2) Поперечное сечение подключаемого	16 mm 0.4 mm

ETIM 6.0	EC00005	ETIM 7.0	EC000005
ETIM 8.0	EC000005	ETIM 9.0	EC000005
ETIM 10.0	EC000005	ECLASS 9.0	27-40-02-01
ECLASS 9.1	27-40-02-01	ECLASS 10.0	27-40-02-01
ECLASS 11.0	27-40-02-01	ECLASS 12.0	27-40-02-01
ECLASS 13.0	27-40-02-01	ECLASS 14.0	27-40-02-01
ECLASS 15.0	27-40-02-01		

Статус каталога / Изображения

Справочный листок технических данных



H25,0/30 BR

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Изображения	www.wordinaciior.com
	Чертеж