

**E 18/20A BL**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Изображение изделия**



В качестве принадлежностей для нашего обширного ассортимента клемм с предохранителем мы также предлагаем соответствующие плавкие вставки. Ассортимент включает предохранители для защиты устройств (миниатюрные предохранители) размером от 5x20 мм до 10x38 мм, плавкие вставки от E 14 до E 18, а также автомобильные предохранители и автоматические размыкатели цепи. Шаблонные кольца для держателей предохранителей дополняют ассортимент.

**Основные данные для заказа**

|            |   |
|------------|---|
| Версия     | Активные компоненты, Плавкая вставка - предохранитель |
| Заказ №    | <a href="#">0361300000</a>                            |
| Тип        | E 18/20A BL   |
| GTIN (EAN) | 4008190113131   |
| Кол.       | 10 Штука  |

## E 18/20A BL

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Технические данные

### Сертификаты

|      |                 |
|------|-----------------|
| ROHS | Соответствовать |
|------|-----------------|

### Размеры и массы

|             |        |
|-------------|--------|
| Масса нетто | 10.7 g |
|-------------|--------|

### Температуры

|                      |                     |
|----------------------|---------------------|
| Температура хранения | Рабочая температура |
|----------------------|---------------------|

### Экологическое соответствие изделия

|                             |                |
|-----------------------------|----------------|
| Состояние соответствия RoHS | Соответствует  |
| REACH SVHC                  | Lead 7439-92-1 |

### Параметры системы

|            |                               |
|------------|-------------------------------|
| Исполнение | Аксессуары для предохранителя |
|------------|-------------------------------|

### Расчетные данные

|                        |       |                 |      |
|------------------------|-------|-----------------|------|
| Номинальное напряжение | 380 V | Номинальный ток | 20 A |
|------------------------|-------|-----------------|------|

### Характеристики материала

|              |         |
|--------------|---------|
| Цветовой код | бежевый |
|--------------|---------|

### Классификации

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC000099    | ETIM 9.0    | EC000099    |
| ETIM 10.0   | EC000099    | ECLASS 14.0 | 27-14-20-04 |
| ECLASS 15.0 | 27-14-20-04 |             |             |