


**SSCH 10X3X1000 ST/ZN**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Изображение изделия**



Наши сборные шины из различных материалов и с прилагающимися принадлежностями позволяют соединять кабели на минимальной монтажной площади. В зависимости от эксплуатационной специфики возможны варианты с объединением, распределением или рассеиванием потенциалов.

**Основные данные для заказа**

Версия	Сборная шина (клемма), серебряный, Высота: 1000 mm, Глубина: 3 mm, Сталь
Заказ №	<a href="#">0438000000</a>
Тип	SSCH 10X3X1000 ST/ZN
GTIN (EAN)	4008190080938
Кол.	25 M



## SSCH 10X3X1000 ST/ZN

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Технические данные

### Сертификаты

ROHS	Соответствовать
------	-----------------

### Размеры и массы

Глубина	3 mm	Глубина (дюймов)	0.1181 inch
Высота	1000 mm	Высота (в дюймах)	39.37 inch
Ширина	10 mm	Ширина (в дюймах)	0.3937 inch
Масса нетто	220 g		

### Температуры

Температура окружающей среды	-5 °C...40 °C
------------------------------	---------------

### Экологическое соответствие изделия

Состояние соответствия RoHS	Соответствует без исключения
REACH SVHC	Нет SVHC выше 0,1 wt%

### Дополнительные технические данные

Указание по установке	Непосредственный монтаж
-----------------------	-------------------------

### Общие сведения

Указание по установке	Непосредственный монтаж	Поверхность	оцинкованный
-----------------------	-------------------------	-------------	--------------

### Характеристики материала

Основной материал	Сталь	Поверхность	оцинкованный
Цветовой код	серебряный		

### Классификации

ETIM 8.0	EC002848	ETIM 9.0	EC002848
ETIM 10.0	EC002848	ECLASS 14.0	27-14-11-92
ECLASS 15.0	27-14-11-92		



## SSCH 10X3X1000 ST/ZN

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Аксессуары

### Соединения шины



Компания Weidmüller предлагает клеммы ответвления для различных типов шинных систем. В зависимости от эксплуатационной специфики различают изолированные и неизолированные клеммы ответвления.

### Основные данные для заказа

Тип	ZB 4	Версия
Заказ №	<a href="#">0316500000</a>	клемма (Соединение сборной шины)
GTIN (EAN)	4008190061999	
Кол.	50 ST	
Тип	ZBE 6	Версия
Заказ №	<a href="#">0459500000</a>	клемма (Соединение сборной шины)
GTIN (EAN)	4008190032692	
Кол.	50 ST	
Тип	ZB 10 F.10X3/10X5/10X10	Версия
Заказ №	<a href="#">1261300000</a>	клемма (Соединение сборной шины)
GTIN (EAN)	4008190180201	
Кол.	50 ST	
Тип	ZB 35/M6X16	Версия
Заказ №	<a href="#">0266500000</a>	клемма (Соединение сборной шины)
GTIN (EAN)	4008190102814	
Кол.	20 ST	
Тип	ZB 16 ZKSC	Версия
Заказ №	<a href="#">0316600000</a>	клемма (Соединение сборной шины)
GTIN (EAN)	4008190145989	
Кол.	50 ST	
Тип	ZB 4G BL	Версия
Заказ №	<a href="#">0322180000</a>	клемма (Соединение сборной шины)
GTIN (EAN)	4008190050504	
Кол.	50 ST	
Тип	ZB 4G GN/GE	Версия
Заказ №	<a href="#">0322160000</a>	клемма (Соединение сборной шины)
GTIN (EAN)	4008190014278	
Кол.	50 ST	
Тип	ZB 4G SW	Версия
Заказ №	<a href="#">0322110000</a>	клемма (Соединение сборной шины)
GTIN (EAN)	4008190189310	
Кол.	50 ST	
Тип	ZB 4K BL	Версия
Заказ №	<a href="#">0475380000</a>	клемма (Соединение сборной шины)
GTIN (EAN)	4008190010942	
Кол.	50 ST	
Тип	ZB 4K GE/GN	Версия
Заказ №	<a href="#">0475360000</a>	клемма (Соединение сборной шины)
GTIN (EAN)	4008190188047	
Кол.	50 ST	

**SSCH 10X3X1000 ST/ZN**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Аксессуары**

Тип	ZB 4K GG HENSEL	Версия
Заказ №	<a href="#">1824560000</a>	клемма (Соединение сборной шины)
GTIN (EAN)	4032248330973	
Кол.	50 ST	
Тип	ZB 4K SW	Версия
Заказ №	<a href="#">0475310000</a>	клемма (Соединение сборной шины)
GTIN (EAN)	4008190008406	
Кол.	50 ST	
Тип	ZBE 6K BL	Версия
Заказ №	<a href="#">0525980000</a>	клемма (Соединение сборной шины)
GTIN (EAN)	4008190060886	
Кол.	50 ST	
Тип	ZBE 6K GE/GN	Версия
Заказ №	<a href="#">0525960000</a>	клемма (Соединение сборной шины)
GTIN (EAN)	4008190145026	
Кол.	50 ST	
Тип	ZBE 6K SW	Версия
Заказ №	<a href="#">0525910000</a>	клемма (Соединение сборной шины)
GTIN (EAN)	4008190977054	
Кол.	50 ST	
Тип	ZB 16K BL	Версия
Заказ №	<a href="#">0502880000</a>	клемма (Соединение сборной шины)
GTIN (EAN)	4008190014186	
Кол.	50 ST	
Тип	ZB 16K GE/GN	Версия
Заказ №	<a href="#">0502860000</a>	клемма (Соединение сборной шины)
GTIN (EAN)	4008190188795	
Кол.	50 ST	
Тип	ZB 16K SW	Версия
Заказ №	<a href="#">0502810000</a>	клемма (Соединение сборной шины)
GTIN (EAN)	4008190332563	
Кол.	50 ST	
Тип	ZB 35K BL M6X16	Версия
Заказ №	<a href="#">0502680000</a>	клемма (Соединение сборной шины)
GTIN (EAN)	4008190004385	
Кол.	20 ST	
Тип	ZB 35K GE/GN M6X16	Версия
Заказ №	<a href="#">0502660000</a>	клемма (Соединение сборной шины)
GTIN (EAN)	4008190052294	
Кол.	20 ST	
Тип	ZB 35K SW M6X16	Версия
Заказ №	<a href="#">0502610000</a>	клемма (Соединение сборной шины)
GTIN (EAN)	4008190332587	
Кол.	20 ST	



## SSCH 10X3X1000 ST/ZN

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

### Аксессуары

#### Защита от контакта




Наши системы для защиты от прикосновений повышают безопасность в распределительном шкафу. Они обеспечивают защиту от поражения электрическим током, вызванного случайным контактом с компонентами под напряжением в ходе эксплуатации или в результате неисправности.

#### Основные данные для заказа

Тип	BB-CV AITB 3X10 BL	Версия
Заказ №	<a href="#">2918930000</a>	Кожух (клемма), Материал Wemid
GTIN (EAN)	4099986575516	
Кол.	10 ST	
Тип	BB-CV AITB 3X10 OR	Версия
Заказ №	<a href="#">2911380000</a>	Кожух (клемма), Материал Wemid
GTIN (EAN)	4099986532557	
Кол.	10 ST	

#### Соединения шины



Компания Weidmüller предлагает клеммы ответвления для различных типов шинных систем. В зависимости от эксплуатационной специфики различают изолированные и неизолированные клеммы ответвления.

#### Основные данные для заказа

Тип	ZF 4 S	Версия
Заказ №	<a href="#">1814680000</a>	клемма (Соединение сборной шины)
GTIN (EAN)	4032248302949	
Кол.	50 ST	
Тип	ZF 4 S BL	Версия
Заказ №	<a href="#">1814660000</a>	клемма (Соединение сборной шины)
GTIN (EAN)	4032248302956	
Кол.	50 ST	
Тип	ZF 4 S GN	Версия
Заказ №	<a href="#">1814670000</a>	клемма (Соединение сборной шины)
GTIN (EAN)	4032248302963	
Кол.	50 ST	