

ADP 1/HP1 1M



Наши системы для защиты от прикосновений повышают безопасность в распределительном шкафу. Они обеспечивают защиту от поражения электрическим током, вызванного случайным контактом с компонентами под напряжением в ходе эксплуатации или в результате неисправности.

Основные данные для заказа

Версия	SAK-серия, Профиль крышки, прозрачный, 1000 mm
Заказ №	0485200000
Тип	ADP 1/HP1 1M
GTIN (EAN)	4008 190043568
Кол.	20 M

ADP 1/HP1 1M

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Сертификаты

ROHS	Соответствовать
------	-----------------

Размеры и массы

Глубина	48 mm	Глубина (дюймов)	1.8898 inch
Высота	22 mm	Высота (в дюймах)	0.8661 inch
Ширина	1000 mm	Ширина (в дюймах)	39.37 inch
Масса нетто	110.88 g		

Температуры

Температура хранения	-25 °C...55 °C	Температура окружающей среды	-50 °C...55 °C
Температура при длительном использовании, мин.	-50 °C	Температура при длительном использовании, макс.	100 °C

Экологическое соответствие изделия

Состояние соответствия RoHS	Соответствует без исключения
REACH SVHC	Нет SVHC выше 0,1 wt%

Дополнительные технические данные

с фиксатором	Да	Указание по установке	Непосредственный монтаж
--------------	----	-----------------------	-------------------------

Общие сведения

Указание по установке	Непосредственный монтаж
-----------------------	-------------------------

Параметры системы

Исполнение	Крышка
------------	--------

Характеристики материала

Основной материал	ПВХ	Цветовой код	прозрачный
Класс пожаростойкости UL 94	V-2		

Классификации


ETIM 8.0	EC002848	ETIM 9.0	EC002848
ETIM 10.0	EC002848	ECLASS 14.0	27-25-03-90
ECLASS 15.0	27-25-03-90		

ADP 1/HP1 1M

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Изображения



ADP 1/HP1 1M

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

Защита от контакта



Наши системы для защиты от прикосновений повышают безопасность в распределительном шкафу. Они обеспечивают защиту от поражения электрическим током, вызванного случайным контактом с компонентами под напряжением в ходе эксплуатации или в результате неисправности.

Основные данные для заказа

Тип	HP 1 ADP1	Версия	
Заказ №	0485560000	Торцевая и разделительная пластина для клемм, бежевый, Высота:	
GTIN (EAN)	4008190071042	46 mm, Ширина: 2 mm, V-2, PA 66	
Кол.	20 ST		