

Справочный листок технических данных

ADP 3/HP3 1M


Weidmüller 

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Изображение изделия



Изображение аналогичное

Наши системы для защиты от прикосновений повышают безопасность в распределительном шкафу. Они обеспечивают защиту от поражения электрическим током, вызванного случайным контактом с компонентами под напряжением в ходе эксплуатации или в результате неисправности.

Основные данные для заказа

Версия	SAK-серия, Профиль крышки, прозрачный, 1000 mm
Заказ №	0485400000
Тип	ADP 3/HP3 1M
GTIN (EAN)	4008190023928
Кол.	20 M

Технические данные

Сертификаты

ROHS	Соответствовать
------	-----------------

Размеры и массы

Глубина	89 mm	Глубина (дюймов)	3.5039 inch
Высота	34.5 mm	Высота (в дюймах)	1.3583 inch
Ширина	1000 mm	Ширина (в дюймах)	39.37 inch
Масса нетто	287 g		

Температуры

Температура хранения	-25 °C...55 °C	Температура окружающей среды	-5 °C...40 °C
Температура при длительном использовании, мин.	-50 °C	Температура при длительном использовании, макс.	100 °C

Экологическое соответствие изделия

Состояние соответствия RoHS	Соответствует без исключения
REACH SVHC	Нет SVHC выше 0,1 wt%

Дополнительные технические данные

с фиксатором	Да	Указание по установке	Непосредственный монтаж
--------------	----	-----------------------	----------------------------

Общие сведения

Указание по установке	Непосредственный монтаж
-----------------------	----------------------------

Параметры системы

Исполнение	Крышка
------------	--------


Характеристики материала

Основной материал	ПВХ	Цветовой код	прозрачный
Класс пожаростойкости UL 94	V-2		

Классификации

ETIM 8.0	EC002848	ETIM 9.0	EC002848
ETIM 10.0	EC002848	ECLASS 14.0	27-25-03-90
ECLASS 15.0	27-25-03-90		

Изображения





ADP 3/HP3 1M

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары



Защита от контакта

Наши системы для защиты от прикосновений повышают безопасность в распределительном шкафу. Они обеспечивают защиту от поражения электрическим током, вызванного случайным контактом с компонентами под напряжением в ходе эксплуатации или в результате неисправности.

Основные данные для заказа

Тип	HP 3 ADP3	Версия
Заказ №	0485760000	Торцевая и разделительная пластина для клемм, бежевый, Высота:
GTIN (EAN)	4008190030254	82 mm, Ширина: 3 mm, V-2, PA 66
Кол.	20 ST	
Тип	HP 4 ADP3	Версия
Заказ №	0485860000	Торцевая и разделительная пластина для клемм, бежевый, Высота:
GTIN (EAN)	4008190151096	82 mm, Ширина: 3 mm, V-2, PA 66
Кол.	20 ST	