Справочный листок технических дан-





Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Наши системы для защиты от прикосновений повышают безопасность в распределительном шкафу. Они обеспечивают защиту от поражения электрическим током, вызванного случайным контактом с компонентами под напряжением в ходе эксплуатации или в результате неисправности.

Основные данные для заказа

Версия	Торцевая и разделительная пластина для клемм, бежевый, Высота: 59.5 mm, Ширина: 3 mm, V-2, PA 66
Заказ №	0485660000
Тип	HP 2 ADP2
GTIN (EAN)	4008190181697
Кол.	20 Штука

Статус каталога / Изображения

Справочный листок технических данных





Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Сертификаты			
ROHS	Соответствовать		
Размеры и массы			
	70.0		0.7000: 1
Глубина	70.2 mm	Глубина (дюймов)	2.7638 inch
Высота	59.5 mm	Высота (в дюймах)	2.3425 inch
Ширина	3 mm	Ширина (в дюймах)	0.1181 inch
Масса нетто	4.65 g		
Температуры			
Температура хранения	-25 °C55 °C	Температура окружающей среды	-5 °C40 °C
Температура при длительном	-50 °C	Температура при длительном	100 °C
использовании, мин.		использовании, макс.	
Экологическое соответств	вие изделия		
Состояние соответствия RoHS	Соответствует без исключения		
REACH SVHC	Нет SVHC выше 0,1 wt%		
Дополнительные техничес	кие данные		
с фиксатором	Да	Указание по установке	Непосредственный монтаж
Общие сведения			
Указание по установке	Непосредственный		
7 казание по установке	монтаж		
Параметры системы			
Исполнение	Колиород и		
исполнение	Концевая и промежуточная пластина		
Размеры			
Монтажное смещение	12.5 mm		
—————————————————————————————————————			
ларакториотики маториал	ıu		
Основной материал	PA 66	Цветовой код	бежевый
Класс пожаростойкости UL 94	V-2		
Классификации			
ETIM 6.0	EC000886	ETIM 7.0	EC000886
ETIM 8.0	EC000886	ETIM 7.0	EC000886
ETIM 10.0	EC000886	ECLASS 9.0	27-14-11-33
ECLASS 9.1	27-14-11-33	ECLASS 10.0	27-14-11-33
ECLASS 11.0	27-14-11-33	ECLASS 12.0	27-14-11-33
ECLASS 13.0	27-25-03-01	ECLASS 14.0	27-25-03-01

Статус каталога / Изображения

Справочный листок технических данных

Weidmüller **₹**

HP 2 ADP2

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Изображения				