



Полный набор принадлежностей в линейке Klippon® Connect идеально подобран до мельчайших деталей. Это облегчает монтаж при соблюдении необходимых норм

Основные данные для заказа

Версия	Аксессуар, Зажимная скоба для подсоединения экрана
Заказ №	0635960000
Тип	KLBUE SH1
GTIN (EAN)	4008190007140
Кол.	20 Штука

KLBUE SH1

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Сертификаты

ROHS	Соответствовать
------	-----------------

Размеры и массы

Глубина	16 mm	Глубина (дюймов)	0.6299 inch
Высота	26.5 mm	Высота (в дюймах)	1.0433 inch
Ширина	15 mm	Ширина (в дюймах)	0.5906 inch
Масса нетто	1.69 g		

Температуры

Температура хранения	-25 °C...55 °C	Температура окружающей среды	-5 °C...40 °C
Температура при длительном использовании, мин.	-60 °C	Температура при длительном использовании, макс.	130 °C

Экологическое соответствие изделия

Состояние соответствия RoHS	Соответствует без исключения
REACH SVHC	Нет SVHC выше 0,1 wt%
Углеродный след продукта	Производственный цикл 0.214 kg CO2 eq.

Дополнительные технические данные

Вид крепления	закрепленный	Указание по установке	Непосредственный монтаж, Шина
Проверенное на взрывозащищенность Нет исполнение			

Общие сведения

Указание по установке	Непосредственный монтаж, Шина	Укомплектованная монтажная рейка	TS 35
-----------------------	----------------------------------	----------------------------------	-------

Параметры системы

Исполнение	для держателей шин	Требуется концевая пластина	Нет
Укомплектованная монтажная рейка			

Размеры

Шаг в мм (P)	16.00 mm
--------------	----------

Характеристики материала

Цветовой код	Темно-бежевый	Класс пожаростойкости UL 94	V-2
--------------	---------------	-----------------------------	-----

Зажимаемые провода (расчетное соединение)

Вид соединения	Пружинный контакт
----------------	-------------------

Классификации

ETIM 8.0	EC002020	ETIM 9.0	EC002020
ETIM 10.0	EC002020	ECLASS 14.0	27-25-01-20
ECLASS 15.0	27-25-01-20		

KLBU SH1

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

Принадлежности



Полный набор принадлежностей в линейке Klippon® Connect идеально подобран до мельчайших деталей. Это облегчает монтаж при соблюдении необходимых норм

Основные данные для заказа

Тип	SO SH1	Версия
Заказ №	0401460000	Держатель шины, серый, 100 °C, Ширина: 24.5 mm, V-2, Полиамид
GTIN (EAN)	4008190188092	66, привинченный
Кол.	20 ST	