Справочный листок технических дан-

KLBUE SH1



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com





Полный набор принадлежностей в линейке Klippon® Connect идеально подобран до мельчайших деталей. Это облегчает монтаж при соблюдении необходимых норм

Основные данные для заказа

Версия	Аксессуар, Зажимная скоба для присоединения экрана
Заказ №	0635960000
Тип	KLBUE SH1
GTIN (EAN)	4008190007140
Кол.	20 Штука

Справочный листок технических данных





Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Сертификаты			
ROHS	Соответствовать		
Размеры и массы			_
Глубица	16 mm	Глубина (дюймов)	0.6299 inch
Глубина Высота	26.5 mm	Высота (в дюймах)	1.0433 inch
высота Ширина	15 mm	Ширина (в дюймах)	0.5906 inch
Масса нетто	1.69 g	ширина (в дюимах)	0.5300 IIICII
Температуры			
7,			
Температура хранения	-25 °C55 °C	Температура окружающей среды	-5 °C40 °C
	-60 °C	Температура при длительном 130 °С использовании, макс.	
Экологическое соответствие	э изделия		
Состояние соответствия RoHS	Соответствует без исключе	ния	
REACH SVHC	Heт SVHC выше 0,1 wt%		
Углеродный след продукта	Производственный цикл	0.214 kg CO2 eq.	
Дополнительные технически	1е данные		
Вид крепления	зафиксированный	Указание по установке	Непосредственный монтаж, Шина
Проверенное на взрывозащищенност исполнение	ъ Нет		
Общие сведения			
Указание по установке	Непосредственный монтаж, Шина	Укомплектованная монтажная рейка	TS 35
			'
Исполнение	для держателей шин	Требуется концевая пластина	Нет
Укомплектованная монтажная рейка	TS 35		
Размеры			
Шаг в мм (Р)	16.00 mm		
—————————————————————————————————————			'
			1
Цветовой код	Темно-бежевый	Класс пожаростойкости UL 94	V-2
Зажимаемые провода (расче	етное соединение)		
Вид соединения	Пружинный контакт		
Классификации			
ETIM 6.0	EC002020	ETIM 7.0	EC002020
ETIM 8.0	EC002020	ETIM 9.0	EC002020

Статус каталога / Изображения

Справочный листок технических данных





Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

ETIM 10.0	EC002020	ECLASS 9.0	27-14-11-50
ECLASS 9.1	27-14-11-50	ECLASS 10.0	27-14-11-50
ECLASS 11.0	27-14-11-50	ECLASS 12.0	27-14-11-50
ECLASS 13.0	27-25-01-20	ECLASS 14.0	27-25-01-20
ECLASS 15.0	27-25-01-20		

Справочный листок технических данных

KLBUE SH1



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

Принадлежности



Полный набор принадлежностей в линейке Klippon® Connect идеально подобран до мельчайших деталей. Это облегчает монтаж при соблюдении необходимых норм

Основные данные для заказа

_				
Ти	п	SO SH1	Версия	
За	каз №	0401460000	Держатель шины, серый, 100 °С, Ширина: 24.5 mm, V-2, Полиамид	
GT	IN (EAN)	4008190188092	66, привинченный	
Ko	л.	20 ST		