

MOFU 35/LO/1 SW**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Изображение изделия

Мы реализуем широкий ассортимент монтажных опор для упрощения работы с нашими изделиями. Начиная с различных инструментов и заканчивая изолирующими гильзами и различными винтами, наши компоненты идеально подогнаны друг к другу вплоть до мельчайших деталей и тем самым облегчают сборку в соответствии с применимыми стандартами и защитными нормами.

Основные данные для заказа

Версия	Монтажное основание (клемма)
Заказ №	0646210000
Тип	MOFU 35/LO/1 SW
GTIN (EAN)	4008190261887
Кол.	20 Штука

MOFU 35/LO/1 SW

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Technical data

Сертификаты

ROHS Соответствовать

Размеры и массы

Глубина	18.35 mm	Глубина (дюймов)	0.7224 inch
Высота	58 mm	Высота (в дюймах)	2.2835 inch
Ширина	18 mm	Ширина (в дюймах)	0.7087 inch
Масса нетто	5.6 g		

Температуры

Температура окружающей среды	-5 °C...40 °C	Температура при длительном использовании, мин.	-50 °C
Температура при длительном использовании, макс.	100 °C		

Экологическое соответствие изделия

Состояние соответствия RoHS	Соответствует без исключения
REACH SVHC	Нет SVHC выше 0,1 wt%

Дополнительные технические данные

Открытые страницы	справа	Вид крепления	защелкиваемый
Проверенное на взрывозащищенность исполнение	Нет	Вид монтажа	зафиксированный

Общие сведения

Укомплектованная монтажная рейка TS 35

Параметры системы

Исполнение	Монтажная опора	Требуется концевая пластина	Нет
Укомплектованная монтажная рейка	TS 35		

Размеры

Шаг в мм (P) 18.00 mm

Характеристики материала

Основной материал	Полиамид 66	Изоляционный материал	Материал Wemid
Цветовой код	черный	Класс пожаростойкости UL 94	V-2

Зажимаемые провода (расчетное соединение)

Направление соединения	сверху	Вид соединения	Пружинное соединение
------------------------	--------	----------------	----------------------

Классификации

ETIM 8.0	EC002848	ETIM 9.0	EC002848
ETIM 10.0	EC002848	ECLASS 14.0	27-25-03-90
ECLASS 15.0	27-25-03-90		


MOFU 35/LO/1 SW

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Drawings

Изображение изделия



Изображение аналогичное

Пример использования

