

**IE-BSS-V14M-SCRJ-SM-C**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



Комплект соединительного разъема PushPull согласно IEC 61076-3-117 Var.14 (PROFINET) из металла, вкл. вставку SC

**Основные данные для заказа**

Версия	Оптоволоконный разъем, IP67, Variant 14, стандартный фланец, соединение SCRJ Duplex, Одномодовый
Заказ №	<a href="#">1058140000</a>
Тип	IE-BSS-V14M-SCRJ-SM-C
GTIN (EAN)	403224879925 1
Кол.	10 Штука

## IE-BSS-V14M-SCRJ-SM-C

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Технические данные

### Сертификаты

Допуски к эксплуатации



ROHS Соответствовать

UL File Number Search [Сайт UL](#)

Сертификат № (cULus) E316369

### Размеры и массы

Глубина	36.15 mm	Глубина (дюймов)	1.4232 inch
Высота	42 mm	Высота (в дюймах)	1.6535 inch
Ширина	22.2 mm	Ширина (в дюймах)	0.874 inch
Масса нетто	26.69 g		

### Температуры

Температура хранения Рабочая температура -40 °C...70 °C

Температура монтажа

### Экологическое соответствие изделия

Состояние соответствия RoHS Соответствует без исключения

REACH SVHC Нет SVHC выше 0,1 wt%

### Общие стандарты

Вилочный разъем, стандарт IEC 61076-3-117 Var. 14, IEC 61754-24 Сертификат № (cULus) E316369

### Общие данные

Описание артикула	Variant 14, стандартный фланец, соединение SCRJ Duplex	Цветовой код	прочее
Основной материал корпуса	Цинковое литье под давлением	Вид монтажа	2 винта
Вид защиты	IP67	Циклы коммутации	500
Тип волокна	Одномодовый	Вносимые потери	≤ 0,5 дБ
Соединение 1	SCRJ	Соединение 2	SCRJ
Затухание отражения	≥ 40 дБ		

### Классификации

ETIM 8.0	EC000752	ETIM 9.0	EC000752
ETIM 10.0	EC000752	ECLASS 14.0	19-17-01-16
ECLASS 15.0	19-17-01-16		


**IE-BSS-V14M-SCRJ-SM-C**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Изображения**

**Разрез узла в сборе**



**IE-BSS-V14M-SCRJ-SM-C**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Аксессуары**

**Пылезащитные колпачки**



Для защиты ваших устройств от пыли и грязи.

**Основные данные для заказа**

Тип	IE-BP-V14P	Версия	
Заказ №	<a href="#">1058310000</a>	Фланцевый корпус, защитный колпачок	
GTIN (EAN)	4032248799404		
Кол.	10 ST		