

IE-BIC-HYB-P-0,75-300

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Гибридная, 10-контактная. Вставки для вставных разъемов Варианта 14

Основные данные для заказа

Версия	Обжимной контакт, для вставки во фланцевый корпус, Гибрид
Заказ №	1068970000
Тип	IE-BIC-HYB-P-0,75-300
GTIN (EAN)	4032248823956
Кол.	300 Штука

IE-BIC-НУВ-Р-0,75-300

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Сертификаты

ROHS Соответствовать

Размеры и массы

Масса нетто 0.29 g

Температуры

Температура хранения Рабочая температура
Температура монтажа

Экологическое соответствие изделия

Состояние соответствия RoHS Соответствует без исключения
REACH SVHC Нет SVHC выше 0,1 wt%

Электрические свойства

Номинальное напряжение 24 V

Общие данные

Экранирование	неэкранированный	Категория	прочее
Сечение подключаемого проводника, тонкопроволочного, макс.	0.75 mm ²	Сечение подсоединяемого провода, тонкий скрученный, мин.	0.75 mm ²
Соединение 2	Crimp		

Важное примечание

Сведения об изделии Гибридная, 10-контактная. Вставки для вставных разъемов Варианта 14

Классификации

ETIM 8.0	EC001121	ETIM 9.0	EC001121
ETIM 10.0	EC001121	ECLASS 14.0	27-44-03-90
ECLASS 15.0	27-44-03-90		


IE-BIC-HUB-P-0,75-300

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Изображения

Габаритный чертеж



IE-BIC-HYB-P-0,75-300

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

Crimping tools



Инструменты для обжима контактов систем Weidmüller RSV и DSTV HD

- Принудительная блокировка гарантирует качественный обжим
- Возможность разблокировки в случае ошибки при работе
- С упором для точного позиционирования контактов

Основные данные для заказа

Тип	HTF HYB	Версия	
Заказ №	1119580000	Инструмент для обжима, Обжимной инструмент для контактов,	
GTIN (EAN)	4032248900626	0.08mm ² , 1mm ² , Обжим FoderBcrimp	
Кол.	1 ST		