


Изображение изделия



Разъединительные пластины и концевые пластины являются важными принадлежностями для клемм. Разъединительные пластины обеспечивают оптическое и электрическое разделение различных потенциалов и функциональных групп, повышая безопасность и обеспечивая четкую структуру внутри шкафа управления. Концевые пластины закрывают ряд клемм по сторонам, защищают от контакта с частями под напряжением, и обеспечивают чистую, стабильную финишную обработку. Оба компонента точно подходят к соответствующим сериям клемм Weidmüller, способствуя безопасному, соответствующему требованиям и профессиональному электромонтажу.

Основные данные для заказа

Версия	Торцевая и разделительная пластина для клемм, синий, Высота: 60 mm, Ширина: 2 mm, V-0, Материал Wemid
Заказ №	1050280000
Тип	WHP 2.5-35N/10X3 BL
GTIN (EAN)	4008190044640
Кол.	20 Штука

WHP 2.5-35N/10X3 BL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Сертификаты

ROHS	Соответствовать
------	-----------------

Размеры и массы

Глубина	47 mm	Глубина (дюймов)	1.8504 inch
Высота	60 mm	Высота (в дюймах)	2.3622 inch
Ширина	2 mm	Ширина (в дюймах)	0.0787 inch
Масса нетто	3.88 g		

Температуры

Температура хранения	-25 °C...55 °C	Температура окружающей среды	-50 °C...75 °C
Температура при длительном использовании, мин.	-50 °C	Температура при длительном использовании, макс.	120 °C

Экологическое соответствие изделия

Состояние соответствия RoHS	Соответствует без исключения		
REACH SVHC	Нет SVHC выше 0,1 wt%		
Углеродный след продукта	Производственный цикл	0.038 kg CO2 eq.	

Дополнительные технические данные

с фиксатором	Да	Указание по установке	Проходной (втулка)
--------------	----	-----------------------	--------------------

Общие сведения

Указание по установке	Проходной (втулка)	Укомплектованная монтажная рейка	TS 35
-----------------------	--------------------	----------------------------------	-------

Параметры системы

Исполнение	Концевая и промежуточная пластина	Укомплектованная монтажная рейка	TS 35
------------	-----------------------------------	----------------------------------	-------

Размеры

Смещение TS 35	32 mm
----------------	-------

Характеристики материала

Основной материал	Материал Wemid	Цветовой код	синий
Класс пожаростойкости UL 94	V-0		

Классификации

ETIM 8.0	EC000886	ETIM 9.0	EC000886
ETIM 10.0	EC000886	ECLASS 14.0	27-25-03-01
ECLASS 15.0	27-25-03-01		