

IE-BSS-V14M-SCRJ-MM-C


Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Комплект соединительного разъема PushPull согласно IEC 61076-3-117 Var.14 (PROFINET) из металла, вкл. вставку SC

Основные данные для заказа

Версия	Оптоволоконный разъем, IP67, Variant 14, стандартный фланец, соединение SCRJ Duplex, Многомодовый, POF
Заказ №	1058120000
Тип	IE-BSS-V14M-SCRJ-MM-C
GTIN (EAN)	4032248799237
Кол.	10 Штука

IE-BSS-V14M-SCRJ-MM-C

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Сертификаты

Допуски к эксплуатации



ROHS	Соответствовать
UL File Number Search	Сайт UL
Сертификат № (cULus)	E316369

Размеры и массы

Глубина	36.15 mm	Глубина (дюймов)	1.4232 inch
Высота	42 mm	Высота (в дюймах)	1.6535 inch
Ширина	22.2 mm	Ширина (в дюймах)	0.874 inch
Масса нетто	26.86 g		

Температуры

Температура хранения	Рабочая температура	-40 °C...70 °C
Температура монтажа		

Экологическое соответствие изделия

Состояние соответствия RoHS	Соответствует без исключения
REACH SVHC	Нет SVHC выше 0,1 wt%

Общие стандарты

Вилочный разъем, стандарт	IEC 61076-3-117 Var. 14, IEC 61754-24	Сертификат № (cULus)	E316369
---------------------------	--	----------------------	---------

Общие данные

Описание артикула	Variant 14, стандартный фланец, соединение SCRJ Duplex	Цветовой код	прочее
Основной материал корпуса	Цинковое литье под давлением	Вид монтажа	2 винта
Вид защиты	IP67	Циклы коммутации	500
Тип волокна	Многомодовый, POF	Вносимые потери	≤ 0,4 дБ
Соединение 1	SCRJ	Соединение 2	SCRJ
Затухание отражения	≥ 30 дБ		

Классификации

ETIM 8.0	EC000752	ETIM 9.0	EC000752
ETIM 10.0	EC000752	ECLASS 14.0	19-17-01-16
ECLASS 15.0	19-17-01-16		


IE-BSS-V14M-SCRJ-MM-C

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

Изображения

www.weidmueller.com

Разрез узла в сборе



IE-BSS-V14M-SCRJ-MM-C

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

Пылезащитные колпачки



Для защиты ваших устройств от пыли и грязи.

Основные данные для заказа

Тип	IE-BP-V14P	Версия	
Заказ №	1058310000	Фланцевый корпус, защитный колпачок	
GTIN (EAN)	4032248799404		
Кол.	10 ST		