

IE-OP-V01P-1S**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Розетка, исполнение для байонетных соединительных разъемов Var. 1 согласно IEC 61076-3-106 из пластмассы

Основные данные для заказа

Версия	Wall-mounted junction box, IP67, Variant 1 to IEC 61076-3-106
Заказ №	1061830000
Тип	IE-OP-V01P-1S
GTIN (EAN)	4032248811182
Кол.	10 Штука

Technical data

Сертификаты

ROHS	Соответствовать
------	-----------------

Размеры и массы

Глубина	114 mm	Глубина (дюймов)	4.4882 inch
Высота	65.2 mm	Высота (в дюймах)	2.5669 inch
Ширина	41.8 mm	Ширина (в дюймах)	1.6457 inch
Масса нетто	72 g		

Температуры

Температура хранения	Рабочая температура	-40 °C...70 °C
Температура монтажа		

Экологическое соответствие изделия

Состояние соответствия RoHS	Соответствует без исключения
REACH SVHC	Нет SVHC выше 0,1 wt%

Общие стандарты

Вилочный разъем, стандарт	IEC 61076-3-106 Var. 1
---------------------------	------------------------

Общие данные

Класс пожаростойкости UL 94	V-0	Цветовой код	черный
Основной материал корпуса	PA UL 94 V0	Вид монтажа	Напольный монтаж, для свободно проложенных соединений, Настенная монтаж
Вид защиты	IP67	Циклы коммутации	750

Классификации

ETIM 8.0	EC002597	ETIM 9.0	EC002597
ETIM 10.0	EC002597	ECLASS 14.0	27-44-03-18
ECLASS 15.0	27-44-03-18		

Drawings

Габаритный чертеж



RJ45



Вставки RJ45 для вставных разъемов версии 1/4/5/14 HDC и соединительных коробок IE-OM...; IE-OP...; IE-CC...

Основные данные для заказа

Тип	IE-BI-RJ45-FJ-B	Версия
Заказ №	1963840000	Гнездо RJ45, Соединитель для основания, TIA-568 B
GTIN (EAN)	4032248651894	
Кол.	10 ST	
Тип	IE-BI-RJ45-FJ-P	Версия
Заказ №	1963830000	Гнездо RJ45, Соединитель для основания, PROFINET
GTIN (EAN)	4032248646159	
Кол.	10 ST	
Тип	IE-BI-RJ45-FJ-A	Версия
Заказ №	1962850000	Гнездо RJ45, Соединитель для основания, TIA-568 A
GTIN (EAN)	4032248645053	
Кол.	10 ST	

Sets - RJ45



Комплекты байонетных соединительных разъемов согласно IEC 61076-3-106 Var.1 (EtherNet/IP) вставка RJ45 из пластмассы, вкл. вставку RJ45

Основные данные для заказа

Тип	IE-PS-V01P-RJ45-FH	Версия
Заказ №	1012490000	Разъем RJ45, инструмент не требуется, Variant 1, пластмасса,
GTIN (EAN)	4032248720132	Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010)
Кол.	10 ST	