

TABPACK FLAG 54/8 WS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Подобно иллюстрации



Изображение аналогичное

TabPack состоит из пустых этикеток удобного формата для маркировки на месте фломастером или шариковой ручкой.

Основные данные для заказа

Версия	Маркировка оборудования, Маркировочные элементы для устройств, 8 x 54 мм, белый
Заказ №	1107340000
Тип	TABPACK FLAG 54/8 WS
GTIN (EAN)	4032248882625
Кол.	1 Штука

ТАВРАК FLAG 54/8 WS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Сертификаты

ROHS Соответствовать

Размеры и массы

Глубина	0.08 mm	Глубина (дюймов)	0.0031 inch
Высота	8 mm	Высота (в дюймах)	0.315 inch
Ширина	54 mm	Ширина (в дюймах)	2.126 inch
Масса нетто	27 g		

Температуры

Температурный диапазон вставки -29...80 °C

Экологическое соответствие изделия

Состояние соответствия RoHS Соответствует без исключения
REACH SVHC Нет SVHC выше 0,1 wt%

Маркировочные элементы для устройств

Галогены Нет

Общие данные

Клей	Резиновый клей		
Цвет материала согласно коду по сопротивлению	9		
Количество на лист	12		
Исполнение	самоклеющийся		
Ширина	54 mm		
Класс пожаростойкости UL 94	V-0		
Температурный диапазон, макс..	80 °C		
Температурный диапазон, мин.	-29 °C		
Цветовой код	белый		
Галогены	Нет		
Основной материал	Хлопковое волокно		
Напечатанные символы	без		
Количество маркировочных элементов в упаковочной единице	120		
Количество маркировочных элементов в упаковочной единице	Вид поставки	Лист с этикетками	
	Количество сочетаний в упаковочной единице	10	
	Количество маркировочных элементов на комбинацию	12	
Сертификация по стандарту UL 969	Нет		
Количество маркировочных элементов на комбинацию	1 Label sheet = 12 Device markers		
Температурный диапазон вставки	-29...80 °C		

Классификации

ETIM 8.0	EC001288	ETIM 9.0	EC001288
ETIM 10.0	EC001288	ECLASS 14.0	27-28-11-04
ECLASS 15.0	27-28-11-04		