Справочный листок технических дан-

AP VSSC6



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com











Концевые пластины (AP) для серии изделий VSSC голубого и черного цвета.

Основные данные для заказа

| Версия | VSSC, Концевая пластина | | |
|------------|-------------------------|--|--|
| Заказ № | <u>1063110000</u> | | |
| Тип | AP VSSC6 | | |
| GTIN (EAN) | 4032248947553 | | |
| Кол. | 50 Штука | | |

Справочный листок технических данных





Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

| Сертификаты | | | | |
|--|---|----------------------|---|--|
| ROHS | Соответствовать | | | |
| Размеры и массы | | | | |
| F 6 | 0.1 | | 0.100: 1 | |
| Глубина | 81 mm | Глубина (дюймов) | 3.189 inch | |
| Высота | 88.5 mm | Высота (в дюймах) | 3.4842 inch | |
| Ширина | 1.6 mm | Ширина (в дюймах) | 0.063 inch | |
| Масса нетто | 5.8 g | | | |
| Температуры | | | | |
| Температура хранения | -40 °C80 °C | Рабочая температура | -40 °C70 °C | |
| Влажность | 596 % | | | |
| Экологическое соответст | вие изделия | | | |
| Communication Delic | 0 | | | |
| Состояние соответствия RoHS REACH SVHC | Соответствует без исключения Het SVHC выше 0.1 wt% | | | |
| REACH SVIIC | пет SVIIC выше 0, 1 Wt% | | | |
| Общие данные | | | | |
| Исполнение | Концевая пластина | Конструкция | прочее | |
| Класс пожаростойкости UL 94 | V-0 | Цветовой код | черный | |
| Вид защиты | IP20 | | • | |
| Общие параметры | | | | |
| Вид защиты | IP20 | Цветовой код | черный | |
| Классификации | , | | | |
| | | | | |
| ETIM 6.0 | EC002496 | ETIM 7.0 | EC002496 | |
| ETIM 8.0 | EC002496 | ETIM 9.0 | EC002496 | |
| ETIM 10.0 | EC002496 | ECLASS 9.1 | 27-13-92-90 | |
| ECLASS 11.0 | 27-13-08-92 | ECLASS 12.0 | 27-17-90-90 | |
| ECLASS 13.0 | 27-17-90-90 | ECLASS 14.0 | 27-17-90-90 | |
| ECLASS 15.0 | 27-17-90-90 | | | |
| Тендерные спецификации | <u> </u> | | | |
| Подробная спецификация | Концевая пластина для VSSC6 | Краткая спецификация | Концевая пластина для Varitector VSSC6 | |