

## Изображение изделия



Наши системы для защиты от прикосновений повышают безопасность в распределительном шкафу. Они обеспечивают защиту от поражения электрическим током, вызванного случайным контактом с компонентами под напряжением в ходе эксплуатации или в результате неисправности.

### Основные данные для заказа

Версия	Винтовые клеммы болтового типа, Кожух, синий, 26 mm
Заказ №	<a href="#">1064480000</a>
Тип	WAN 35 BL
GTIN (EAN)	4008 1901 13308
Кол.	20 Штука

## WAN 35 BL

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Технические данные

### Сертификаты

ROHS	Соответствовать
------	-----------------

### Размеры и массы

Глубина	22.6 mm	Глубина (дюймов)	0.8898 inch
Высота	63.5 mm	Высота (в дюймах)	2.5 inch
Ширина	26 mm	Ширина (в дюймах)	1.0236 inch
Масса нетто	4.65 g		

### Температуры

Температура хранения	-25 °C...55 °C	Температура окружающей среды	-5 °C...40 °C
Температура при длительном использовании, мин.	-50 °C	Температура при длительном использовании, макс.	100 °C

### Экологическое соответствие изделия

Состояние соответствия RoHS	Соответствует без исключения
REACH SVHC	Нет SVHC выше 0,1 wt%

### Дополнительные технические данные

Вид крепления	защелкиваемый	Указание по установке	Непосредственный монтаж
Проверенное на взрывозащищенность	Нет		
исполнение			

### Общие сведения

Указание по установке	Непосредственный монтаж
-----------------------	-------------------------

### Размеры

Шаг в мм (P)	27.00 mm	Смещение TS 35	19 mm
--------------	----------	----------------	-------

### Характеристики материала

Основной материал	Полиамид 66	Цветовой код	синий
Класс пожаростойкости UL 94	V-2		

### Классификации

ETIM 8.0	EC002848	ETIM 9.0	EC002848
ETIM 10.0	EC002848	ECLASS 14.0	27-25-03-90
ECLASS 15.0	27-25-03-90		

## WAN 35 BL

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Аксессуары

### Защита от контакта



Наши системы для защиты от прикосновений повышают безопасность в распределительном шкафу. Они обеспечивают защиту от поражения электрическим током, вызванного случайным контактом с компонентами под напряжением в ходе эксплуатации или в результате неисправности.

### Основные данные для заказа

Тип	WAP WFF35	Версия	
Заказ №	<a href="#">106970000</a>	Винтовые клеммы болтового типа, Крышка, Темно-бежевый, 2 mm	
GTIN (EAN)	4008190104023		
Кол.	20 ST		