Справочный листок технических дан-






Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Изображение изделия







Концевые пластины крепятся к открытой стороне последней клеммы перед концевым стопором. Благодаря использованию концевой пластины обеспечивается работоспособность клеммы и заданное расчетное напряжение. Гарантируется защита от прикосновения к деталям, находящимся под напряжением, и таким образом клеммы безопасны для прикосновения.

Основные данные для заказа

Версия	W-серия, Промежуточный модуль
Заказ №	<u>1071100000</u>
Тип	ZR WPO4 DB
GTIN (EAN)	4008190278106
Кол.	20 Штука

Справочный листок технических данных





Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

ROHS	Соответствовать		
Размеры и массы			
			4.505.4
Глубина	39 mm	Глубина (дюймов)	1.5354 inch
Зысота	56 mm	Высота (в дюймах)	2.2047 inch
<u> Ширина</u>	2.5 mm	Ширина (в дюймах)	0.0984 inch
Масса нетто	2.2 g		
Гемпературы			
Гемпература хранения	-25 °C55 °C	Температура окружающей среды	-5 °C40 °C
Температура при длительном	-50 °C	Температура при длительном	120 °C
использовании, мин.		использовании, макс.	
Экологическое соответст	вие изделия		
0 0 10	0		
Состояние соответствия RoHS	Соответствует без исключения		
REACH SVHC	Нет SVHC выше 0,1 wt%		
Дополнительные техничес	кие данные		
с фиксатором	Нет	Вид крепления	защелкиваемыі
/казание по установке	Непосредственный	Проверенное на взрывозащищенное	
,	монтаж	исполнение	
Общие сведения			
Указание по установке	Непосредственный		
	монтаж		
Размеры			
Шаг в мм (P)	2.50 mm		
Характеристики материал	ıa		
0	Mamanua 10/		T
Основной материал	Материал Wemid	Цветовой код	Темно-бежевый
Класс пожаростойкости UL 94	V-0		
Классификации			
ETIM 6.0	EC002848	ETIM 7.0	EC002848
ETIM 8.0	EC002848	ETIM 9.0	EC002848
TIM 10.0	EC002848	ECLASS 9.0	27-14-11-92
ECLASS 9.1	27-14-11-92	ECLASS 10.0	27-14-11-92
ECLASS 11.0	27-14-11-92	ECLASS 12.0	27-14-11-92
	_, 		
ECLASS 13.0	27-25-03-01	ECLASS 14.0	27-25-03-01