## Справочный листок технических дан-

#### **HTF HYB**



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com



Инструменты для обжима контактов систем Weidmüller RSV и DSTV HD

- Принудительная блокировка гарантирует качественный обжим
- Возможность разблокировки в случае ошибки при работе
- С упором для точного позиционирования контактов

#### Основные данные для заказа

Версия	Инструмент для обжима, Обжимной инстру- мент для контактов, 0.08mm², 1mm², Обжим FoderBcrimp
Заказ №	<u>1119580000</u>
Тип	HTF HYB
GTIN (EAN)	4032248900626
Кол.	1 Штука

## Справочный листок технических данных





Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

### Технические данные

Разме			
газме	иы и	ımac	СЫ

Ширина	200 mm	Ширина (в дюймах)	7.874 inch
Масса нетто	443.2 g		

#### Экологическое соответствие изделия

Состояние соответствия RoHS	Не затронуто
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	2159813b-98fd-4068-b62a-bc89a046c012

#### Технические данные

Описание артикула	Инструмент для обжима	Исполнение	механическая, без
			сменных вставок

#### Описание контактов

Диапазон обжимаемых проводников, 1	mm²	Диапазон обжимаемых проводников,	0.08 mm <sup>2</sup>
макс		мин	

#### Характеристики инструмента — обжим

Кабельные наконечники для проводов 1 mm <sup>2</sup>	Кабельные наконечники для проводов 0.08 mm²
с сечением, макс.	с сечением, мин.
RAD / DOCHARL OF WARA	

#### Классификации

ETIM 6.0	EC000168	ETIM 7.0	EC000168
ETIM 8.0	EC000168	ETIM 9.0	EC000168
ETIM 10.0	EC000168	ECLASS 9.0	21-04-38-11
ECLASS 9.1	21-04-38-11	ECLASS 10.0	21-04-38-11
ECLASS 11.0	21-04-38-11	ECLASS 12.0	21-04-38-11
ECLASS 13.0	21-04-38-11	ECLASS 14.0	21-04-38-11
ECLASS 15.0	21-04-38-11		

Статус каталога / Изображения

# Справочный листок технических данных



#### **HTF HYB**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

## Изображения

