Справочный листок технических дан-

HDC 24B HP250 MPL3 TYP1



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Kopпyca RockStar® HighPower изготавливаются из высокопрочного алюминия методом литья под давлением и, благодаря постоянно ведущейся работе по оптимизации, обеспечивают отличную защиту в жестких условиях окружающей среды. Многосекционный корпус дает пользователям возможность проверять рабочие процессы на всех технологических этапах.

Основные данные для заказа

HDC - вставка, Количество полюсов: 3, Типораз-
мер установки: 8
<u>1079640000</u>
HDC 24B HP250 MPL3 TYP1
4032248841752
1 Штука

Справочный листок технических данных

Соответствовать

95.91 g



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

HDC 24B HP250 MPL3 TYP1

Технические данные

Сертификаты	
-------------	--

ROHS

Допуски к эксплуатации

Размеры и массы			
Высота	46 mm	Высота (в дюймах)	1.811 inch
Ширина	42 mm	Ширина (в дюймах)	1.6535 inch
Длина	140 mm	Длина (в дюймах)	5.5118 inch
Размеры крепежа высота	130 mm	Размеры крепежа, ширина	32 mm

Экологическое соответствие изделия

Состояние соответствия RoHS	Соответствует без исключения
REACH SVHC	Heт SVHC выше 0,1 wt%

Общие данные

Масса нетто

Количество полюсов	3	Типоразмер установки	8
Цветовой код	серебристо-серый	Основной материал	Нержавеющая сталь
Серия	HighPower	Не содержит галогенов	false
BG	8		

Общие данные

Цветовой код	серебристо-серый	Основной материал	Нержавеющая сталь
Серия	HighPower		

Важное примечание

Сведения об изделии	В зависимости от предполагаемой эксплуатации значения внутренне генерируемого
	напряжения могут наложиться на рабочее напряжение и содержать соответствующие
	пики. Необходимо обеспечить, чтобы эти пиковые значения напряжения не превышали
	номинальное напряжение. Для сфер применения, не предусмотренных в этой спецификации,
	обращайтесь к нам

Классификации

ETIM 10.0	EC002943	ECLASS 9.0	27-44-02-92
ECLASS 9.1 ECLASS 11.0	27-44-01-92 27-44-02-92	ECLASS 10.0 ECLASS 12.0	27-44-02-92 27-44-02-06
ECLASS 11.0 ECLASS 13.0	27-44-02-92	ECLASS 12.0 ECLASS 14.0	27-44-02-06
ECLASS 15.0	27-44-02-06		

2 Статус каталога / Изображения

Справочный листок технических данных

Weidmüller 35

HDC 24B HP250 MPL3 TYP1

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Изображения	www.weidmueller.com