

**IE-BIC-HYB-P-0,2-300**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



Гибридная, 10-контактная. Вставки для вставных разъемов Варианта 14

**Основные данные для заказа**

Версия	Crimp contact, for flange insert, Hybrid
Заказ №	<a href="#">1135160000</a>
Тип	IE-BIC-HYB-P-0,2-300
GTIN (EAN)	40322489 15477
Кол.	300 Штука

## IE-BIC-НУВ-Р-0,2-300

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Технические данные

### Сертификаты

ROHS	Соответствовать
------	-----------------

### Размеры и массы

Масса нетто	0.29 g
-------------	--------

### Температуры

Температура хранения	Рабочая температура
Температура монтажа	

### Экологическое соответствие изделия

Состояние соответствия RoHS	Соответствует без исключения
REACH SVHC	Нет SVHC выше 0,1 wt%

### Электрические свойства

Номинальное напряжение	24 V
------------------------	------

### Общие данные

Экранирование	неэкранированный	Категория	прочее
Сечение подключаемого проводника, тонкопроволочного, макс.	0.2 mm <sup>2</sup>	Сечение подсоединяемого провода, тонкий скрученный, мин.	0.08 mm <sup>2</sup>
Соединение 2	Crimp		

### Важное примечание

Сведения об изделии	Гибридная, 10-контактная. Вставки для вставных разъемов Варианта 14
---------------------	---

### Классификации

ETIM 8.0	EC001121	ETIM 9.0	EC001121
ETIM 10.0	EC001121	ECLASS 14.0	27-44-03-90
ECLASS 15.0	27-44-03-90		


**IE-BIC-НУВ-Р-0,2-300**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Изображения

### Габаритный чертеж



## IE-BIC-HYB-P-0,2-300

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Аксессуары

### Crimping tools



Инструменты для обжима контактов систем Weidmüller RSV и DSTV HD

- Принудительная блокировка гарантирует качественный обжим
- Возможность разблокировки в случае ошибки при работе
- С упором для точного позиционирования контактов

### Основные данные для заказа

Тип	HTF HYB	Версия	
Заказ №	<a href="#">1119580000</a>	Инструмент для обжима, Обжимной инструмент для контактов,	
GTIN (EAN)	4032248900626	0.08mm <sup>2</sup> , 1mm <sup>2</sup> , Обжим FoderBcrimp	
Кол.	1 ST		