

**WAD WMF2.5**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**Изображение изделия**



Полный набор принадлежностей в линейке Klippon® Connect идеально подобран до мельчайших деталей. Это облегчает монтаж при соблюдении необходимых норм

**Основные данные для заказа**

|            |   |
|------------|---|
| Версия     | Крышка клеммы, Темно-бежевый, Материал Wemid, Высота: 11 мм, Ширина: 9.96 мм, Глубина: 9.68 мм, V-0 |
| Заказ №    | <a href="#">1142970000</a>  |
| Тип        | WAD WMF2.5  |
| GTIN (EAN) | 4032248926039   |
| Кол.       | 50 Штука  |

**WAD WMF2.5**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**Технические данные**

**Сертификаты**

ROHS Соответствовать

**Размеры и массы**

|             |         |                   |             |
|-------------|---------|-------------------|-------------|
| Глубина     | 9.68 mm | Глубина (дюймов)  | 0.3811 inch |
| Высота      | 11 mm   | Высота (в дюймах) | 0.4331 inch |
| Ширина      | 9.96 mm | Ширина (в дюймах) | 0.3921 inch |
| Масса нетто | 0.53 g  |                   |             |

**Температуры**

|  |                |   |                |
|--|----------------|---|----------------|
| Температура хранения                           | -25 °C...55 °C | Температура окружающей среды                    | -50 °C...75 °C |
| Температура при длительном использовании, мин. | -50 °C         | Температура при длительном использовании, макс. | 120 °C         |

**Экологическое соответствие изделия**

|                             |                              |
|-----------------------------|------------------------------|
| Состояние соответствия RoHS | Соответствует без исключения |
| REACH SVHC                  | Нет SVHC выше 0,1 wt%        |

**Общие сведения**

Количество полюсов 2

**Параметры системы**

Исполнение для клемм

**Характеристики материала**

|                             |                |              |               |
|-----------------------------|----------------|--------------|---------------|
| Основной материал           | Материал Wemid | Цветовой код | Темно-бежевый |
| Класс пожаростойкости UL 94 | V-0            |              |               |

**Классификации**

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC002848    | ETIM 9.0    | EC002848    |
| ETIM 10.0   | EC002848    | ECLASS 14.0 | 27-25-03-90 |
| ECLASS 15.0 | 27-25-03-90 |             |             |