


SAI-M23-SE-9**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Развод контактов

Круглые вставные разъемы M23 предлагают большое количество циклов стыковки с высокой допустимой нагрузкой по току и высокой плотностью контактов в сочетании с минимальными размерами.

Корпуса, вставки и обжимные контакты необходимо заказывать отдельно.

Основные данные для заказа

Версия	Sensor/Actuator plug-in connector, Insert
Заказ №	1170050000
Тип	SAI-M23-SE-9
GTIN (EAN)	4032248962167
Кол.	1 Штука

Technical data

Сертификаты

Допуски к эксплуатации



ROHS Соответствовать

UL File Number Search [Сайт UL](#)

Сертификат № (UR) E344862

Размеры и массы

Масса нетто 3 g

Экологическое соответствие изделия

Состояние соответствия RoHS Соответствует без исключения

REACH SVHC Нет SVHC выше 0,1 wt%

Технические данные, настраиваемые вставные разъемы


Количество полюсов	9	Кодировка	нет
Вид соединения	Обжимное соединение	Основной материал корпуса	Термопластичный полиамид PA 6, PBT
Номинальное напряжение	200 V	Циклы коммутации	> 1000
Степень загрязнения	3	Номинальный ток	контакт 2 мм = 20 А, контакт 1 мм = 8 А
Тип контакта	Штекер	Возможности кодировки для сигнальных вставок M23	N-кодировка, N-кодировка, S-кодировка, X-кодировка, Y-кодировка

Классификации


ETIM 8.0	EC003557	ETIM 9.0	EC003557
ETIM 10.0	EC003557	ECLASS 14.0	27-44-02-23
ECLASS 15.0	27-44-02-23		

Drawings

Развод контактов




Габаритный чертеж



Technical data

Number of positions	6	7	9		12	16	17	19		
Number of contacts	6	7	8	1	12	16	17	16	3	
Contact-ø	mm		2	2	1	2	1	1	1	1.5



SAI-M23-SE-9

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Accessories

2 mm




Круглые вставные разъемы M23 предлагают большое количество циклов стыковки с высокой допустимой нагрузкой по току и высокой плотностью контактов в сочетании с минимальными размерами. Корпуса, вставки и обжимные контакты необходимо заказывать отдельно.

Основные данные для заказа

Тип	SAI-M23-KSC-2-0.75-2.5	Версия	
Заказ №	1170250000	Sensor/Actuator plug-in connector, Crimp contact	
GTIN (EAN)	4032248962211		
Кол.	50 ST		

1 mm



Круглые вставные разъемы M23 предлагают большое количество циклов стыковки с высокой допустимой нагрузкой по току и высокой плотностью контактов в сочетании с минимальными размерами. Корпуса, вставки и обжимные контакты необходимо заказывать отдельно.

Основные данные для заказа

Тип	SAI-M23-KSC-0.08/0.56	Версия	
Заказ №	1170140000	Sensor/Actuator plug-in connector, Crimp contact	
GTIN (EAN)	4032248962235		
Кол.	50 ST		
Тип	SAI-M23-KSC-0.14/1.00	Версия	
Заказ №	1170150000	Sensor/Actuator plug-in connector, Crimp contact	
GTIN (EAN)	4032248961108		
Кол.	50 ST		
Тип	SAI-M23-KSC-1.00-1.5	Версия	
Заказ №	1170170000	Sensor/Actuator plug-in connector, Crimp contact	
GTIN (EAN)	4032248962310		
Кол.	50 ST		

SAI-M23-SE-9

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Accessories

...для M23



Weidmüller предлагает широкий ассортимент инструмента и аксессуаров для прокладки кабелей приводов датчиков.

Основные данные для заказа

Тип	SAI M23 CRIMPING TOOL 2	Версия	
Заказ №	1203960000	Обжимной инструмент для сигнальных контактов, Обжим с 4	
GTIN (EAN)	4050118000764	выемками	
Кол.	1 ST		

Обычный корпус



Круглые вставные разъемы M23 предлагают большое количество циклов стыковки с высокой допустимой нагрузкой по току и высокой плотностью контактов в сочетании с минимальными размерами. Корпуса, вставки и обжимные контакты необходимо заказывать отдельно.

Основные данные для заказа

Тип	SAI-M23-GS-11/17	Версия	
Заказ №	1299390000	Sensor/Actuator plug-in connector, Empty enclosure	
GTIN (EAN)	4050118097191		
Кол.	1 ST		
Тип	SAI-M23-GS-7/12	Версия	
Заказ №	1995840000	Sensor/Actuator plug-in connector, Empty enclosure	
GTIN (EAN)	4032248926121		
Кол.	1 ST		
Тип	SAI-M23-GSW-S-7/12	Версия	
Заказ №	1169920000	Sensor/Actuator plug-in connector, Empty enclosure	
GTIN (EAN)	4032248961986		
Кол.	1 ST		
Тип	SAI-M23-KS-7/12	Версия	
Заказ №	1169900000	Sensor/Actuator plug-in connector, Empty enclosure	
GTIN (EAN)	4032248961948		
Кол.	1 ST		
Тип	SAIL-M23-KSW-7/12	Версия	
Заказ №	1169930000	Sensor/Actuator plug-in connector, Empty enclosure	
GTIN (EAN)	4032248961993		
Кол.	1 ST		

SAI-M23-SE-9

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Accessories

Тип	SAIE-M23-S-EM	Версия
Заказ №	1169970000	Sensor/Actuator plug-in connector, Built-in plugs, Empty enclosure
GTIN (EAN)	4032248961979	
Кол.	1 ST	
Тип	SAIE-M23S-S-EM-M20	Версия
Заказ №	1373440000	Sensor/Actuator plug-in connector, Built-in plugs, Empty enclosure
GTIN (EAN)	4050118175028	
Кол.	1 ST	
Тип	SAIE-M23-S-HW	Версия
Заказ №	1169990000	Sensor/Actuator plug-in connector, Built-in plugs, Empty enclosure
GTIN (EAN)	4032248962051	
Кол.	1 ST	
Тип	SAIE-M23-S-RM	Версия
Заказ №	1169950000	Sensor/Actuator plug-in connector, Built-in plugs, Empty enclosure
GTIN (EAN)	4032248961092	
Кол.	1 ST	
Тип	SAIE-M23-S-VW	Версия
Заказ №	1169940000	Sensor/Actuator plug-in connector, Built-in plugs, Empty enclosure
GTIN (EAN)	4032248962013	
Кол.	1 ST	
Тип	SAIE-M23-S-W	Версия
Заказ №	1169980000	Sensor/Actuator plug-in connector, Built-in plugs, Empty enclosure
GTIN (EAN)	4032248961962	
Кол.	1 ST	