

Справочный листок технических данных

SAI-M23-BE-19

Weidmüller 

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Подобно иллюстрации



Круглые вставные разъемы M23 предлагают большое количество цикловстыковки с высокой допустимой нагрузкой по току и высокой плотностью контактов в сочетании с минимальными размерами.

Корпуса, вставки и обжимные контакты необходимо заказывать отдельно.

Основные данные для заказа

Версия	Sensor/Actuator plug-in connector, Insert
Заказ №	1170130000
Тип	SAI-M23-BE-19
GTIN (EAN)	4032248962082
Кол.	1 Штука

Технические данные

Сертификаты

Допуски к эксплуатации



ROHS	Соответствовать
UL File Number Search	Сайт UL
Сертификат № (UR)	E344862

Размеры и массы

Масса нетто	4 g
-------------	-----

Экологическое соответствие изделия

Состояние соответствия RoHS	Соответствует без исключения
REACH SVHC	Нет SVHC выше 0,1 wt%

Технические данные, настраиваемые вставные разъемы


Количество полюсов	19	Кодировка	нет
Вид соединения	Обжимное соединение	Основной материал корпуса	Термопластичный полиамид PA 6, PBT
Номинальное напряжение	100 V	Циклы коммутации	> 1000
Степень загрязнения	3	Номинальный ток	контакт 1 мм = 8 A, контакт 1,5 мм = 10 A
Тип контакта	Гнездо	Возможности кодировки для сигнальных вставок M23	H-кодировка, N- кодировка, S-кодировка, X-кодировка, Y-кодировка

Классификации


ETIM 8.0	EC003557	ETIM 9.0	EC003557
ETIM 10.0	EC003557	ECLASS 14.0	27-44-02-23
ECLASS 15.0	27-44-02-23		

Изображения

Развод контактов




Габаритный чертеж



Technical data

Number of positions	8	7	9	12	16	17	19
Number of contacts	8	7	8	1	12	18	17
Contact size	mm	2	2	1	2	1	1





SAI-M23-BE-19

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

1 mm



Круглые вставные разъемы M23 предлагают большое количество цикловстыковки с высокой допустимой нагрузкой по току и высокой плотностью контактов в сочетании с минимальными размерами.
Корпуса, вставки и обжимные контакты необходимо заказывать отдельно.

Основные данные для заказа

Тип	SAI-M23-KBC-0.08/0.56	Версия
Заказ №	1995860000	Sensor/Actuator plug-in connector, Crimp contact
GTIN (EAN)	4032248926152	
Кол.	50 ST	
Тип	SAI-M23-KBC-0.34/1.00	Версия
Заказ №	1170180000	Sensor/Actuator plug-in connector, Crimp contact
GTIN (EAN)	4032248962075	
Кол.	50 ST	
Тип	SAI-M23-KBC-1.00-1.5	Версия
Заказ №	1170210000	Sensor/Actuator plug-in connector, Crimp contact
GTIN (EAN)	4032248962174	
Кол.	50 ST	

1.5 mm



Круглые вставные разъемы M23 предлагают большое количество цикловстыковки с высокой допустимой нагрузкой по току и высокой плотностью контактов в сочетании с минимальными размерами.
Корпуса, вставки и обжимные контакты необходимо заказывать отдельно.

Основные данные для заказа

Тип	SAI-M23-KBC-1.5-.14-.56	Версия
Заказ №	1170230000	Sensor/Actuator plug-in connector, Crimp contact
GTIN (EAN)	4032248962129	
Кол.	50 ST	
Тип	SAI-M23-KBC-1.5-.56-1.0	Версия
Заказ №	1170240000	Sensor/Actuator plug-in connector, Crimp contact
GTIN (EAN)	4032248962150	
Кол.	50 ST	



SAI-M23-BE-19

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

...для M23



Weidmüller предлагает широкий ассортимент инструмента и аксессуаров для прокладки кабелей приводов датчиков.

Основные данные для заказа

Тип	SAI-M23 CRIMPING TOOL 2	Версия
Заказ №	1203960000	Обжимной инструмент для сигнальных контактов, Обжим с 4
GTIN (EAN)	4050118000764	вывемками
Кол.	1 ST	

Обычный корпус



Круглые вставные разъемы M23 предлагают большое количество цикловстыковки с высокой допустимой нагрузкой по току и высокой плотностью контактов в сочетании с минимальными размерами.
Корпуса, вставки и обжимные контакты необходимо заказывать отдельно.

Основные данные для заказа

Тип	SAI-M23-GS-11/17	Версия
Заказ №	1299390000	Sensor/Actuator plug-in connector, Empty enclosure
GTIN (EAN)	4050118097191	
Кол.	1 ST	
Тип	SAI-M23-GS-7/12	Версия
Заказ №	1995840000	Sensor/Actuator plug-in connector, Empty enclosure
GTIN (EAN)	4032248926121	
Кол.	1 ST	
Тип	SAI-M23-GSW-S-7/12	Версия
Заказ №	1169920000	Sensor/Actuator plug-in connector, Empty enclosure
GTIN (EAN)	4032248961986	
Кол.	1 ST	
Тип	SAI-M23-KS-7/12	Версия
Заказ №	1169900000	Sensor/Actuator plug-in connector, Empty enclosure
GTIN (EAN)	4032248961948	
Кол.	1 ST	
Тип	SAIL-M23-KSW-7/12	Версия
Заказ №	1169930000	Sensor/Actuator plug-in connector, Empty enclosure
GTIN (EAN)	4032248961993	
Кол.	1 ST	

SAI-M23-BE-19

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

Тип	SAIE-M23-S-EM	Версия
Заказ №	1169970000	Sensor/Actuator plug-in connector, Built-in plugs, Empty enclosure
GTIN (EAN)	4032248961979	
Кол.	1 ST	
Тип	SAIE-M23-S-HW	Версия
Заказ №	1169990000	Sensor/Actuator plug-in connector, Built-in plugs, Empty enclosure
GTIN (EAN)	4032248962051	
Кол.	1 ST	
Тип	SAIE-M23-S-RM	Версия
Заказ №	1169950000	Sensor/Actuator plug-in connector, Built-in plugs, Empty enclosure
GTIN (EAN)	4032248961092	
Кол.	1 ST	
Тип	SAIE-M23-S-VW	Версия
Заказ №	1169940000	Sensor/Actuator plug-in connector, Built-in plugs, Empty enclosure
GTIN (EAN)	4032248962013	
Кол.	1 ST	