Справочный листок технических дан-





Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com





Кргуглые вставные разъемы M23 предлагают большое количество циклов стыковки с высокой допустимой нагрузкой по току и высокой плотностью контактов в сочетании с минимальными размерами. Корпуса, вставки и обжимные контакты необходимо заказывать отдельно.

Основные данные для заказа

Версия	Sensor/Actuator plug-in connector, Crimp contact
Заказ №	<u>1170180000</u>
Тип	SAI-M23-KBC-0.34/1.00
GTIN (EAN)	4032248962075
Кол.	50 Штука

Справочный листок технических данных





Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Сертификаты

Допуски к эксплуатации



ROHS	Соответствовать
UL File Number Search	<u>Сайт UL</u>
Сертификат № (UR)	E344862

Размеры и массы

Масса нетто 0.26 g

Экологическое соответствие изделия

Состояние соответствия RoHS	Соответствует
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	ebf89fc8-a87f-4691-b87a-dfb9921774b4

Технические данные, настраиваемые вставные разъемы

Поверхность контакта	позолоченный	Вид соединения	Обжимное соединение
Сопротивление изоляции	> 1010 Ω	Материал контакта	Медно-цинковый сплав
Поперечное сечение соединительного 1 mm ²		Поперечное сечение соедини	ительного 0.34 mm²
провода, макс.		провода, мин.	
Циклы коммутации	> 1000	 Тип контакта	Гнездо

Классификации

ETIM 6.0	EC000796	ETIM 7.0	EC000796
ETIM 8.0	EC000796	ETIM 9.0	EC000796
ETIM 10.0	EC000796	ECLASS 9.0	27-44-02-92
ECLASS 9.1	27-44-02-90	ECLASS 10.0	27-44-02-92
ECLASS 11.0	27-44-02-92	ECLASS 12.0	27-44-02-92
ECLASS 13.0	27-44-02-92	ECLASS 14.0	27-44-02-92
ECLASS 15.0	27-44-02-92		

Статус каталога / Изображения

Справочный листок технических данных





SAI-M23-KBC-0.34/1.00

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold Germany

Изображения	www.weidmueller.com
Чертеж	

Справочный листок технических данных





Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

...для М23



Weidmüller предлагает широкий ассортимент инструмента и аксессуаров для прокладки кабелей приводов датчиков.

Основные данные для заказа

Тип	SAI M23 CRIMPING TOOL 1	Версия
Заказ №	<u>1203840000</u>	Обжимной инструмент для сигнальных контактов и контактов
GTIN (EAN)	4032248986934	питания, Обжим с 4 выемками
Кол.	1 ST	
Тип	SAI M23 CRIMPING TOOL 2	Версия
Тип Заказ №	SAI M23 CRIMPING TOOL 2 1203960000	Версия Обжимной инструмент для сигнальных контактов, Обжим с 4