

SAI-M23-BE-L-6

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Круглые вставные разъемы M23 предлагают большое количество циклов стыковки с высокой допустимой нагрузкой по току и высокой плотностью контактов в сочетании с минимальными размерами.

Корпуса, вставки и обжимные контакты необходимо заказывать отдельно.

Основные данные для заказа

Версия	Sensor/Actuator plug-in connector, Insert
Заказ №	1170370000
Тип	SAI-M23-BE-L-6
GTIN (EAN)	4032248962266
Кол.	1 Штука

SAI-M23-BE-L-6

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Сертификаты

Допуски к эксплуатации



ROHS	Соответствовать
UL File Number Search	Сайт UL
Сертификат № (UR)	E344862

Размеры и массы

Масса нетто	8.5 g
-------------	-------

Экологическое соответствие изделия

Состояние соответствия RoHS	Соответствует без исключения
REACH SVHC	Нет SVHC выше 0,1 wt%

Технические данные, настраиваемые вставные разъемы

Количество полюсов	6	Кодировка	нет
Вид соединения	Обжимное соединение	Основной материал корпуса	Термопластичный полиамид PA 6, PBT
Номинальное напряжение	600 V	Номинальный ток	20 A
Циклы коммутации	> 1000	Степень загрязнения	3
Номинальный ток	контакт 2 мм = 28 A	Тип контакта	Гнездо

Классификации

ETIM 8.0	EC003557	ETIM 9.0	EC003557
ETIM 10.0	EC003557	ECLASS 14.0	27-44-02-23
ECLASS 15.0	27-44-02-23		


SAI-M23-BE-L-6

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Изображения

Габаритный чертеж



Technical data

No. of poles	5 + PE	4/4	
Number of contacts	6	4	4
Contact- \varnothing	mm 2	1	2

6 times female, 2 mm

SAI-M23-BE-L-6

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

1 mm



Круглые вставные разъемы M23 предлагают большое количество циклов стыковки с высокой допустимой нагрузкой по току и высокой плотностью контактов в сочетании с минимальными размерами.

Корпуса, вставки и обжимные контакты необходимо заказывать отдельно.

Основные данные для заказа

Тип	SAI-M23-KBC-LS-0.25-1.0	Версия
Заказ №	1995830000	Sensor/Actuator plug-in connector, Crimp contact
GTIN (EAN)	4032248925698	
Кол.	50 ST	

2 mm



Круглые вставные разъемы M23 предлагают большое количество циклов стыковки с высокой допустимой нагрузкой по току и высокой плотностью контактов в сочетании с минимальными размерами.

Корпуса, вставки и обжимные контакты необходимо заказывать отдельно.

Основные данные для заказа

Тип	SAI-M23-KBC-L-0.75/2.50	Версия
Заказ №	1995820000	Sensor/Actuator plug-in connector, Crimp contact
GTIN (EAN)	4032248925681	
Кол.	50 ST	
Тип	SAI-M23-KBC-L-2.5-4.0	Версия
Заказ №	1170420000	Sensor/Actuator plug-in connector, Crimp contact
GTIN (EAN)	4032248962334	
Кол.	50 ST	

...для M23



Weidmüller предлагает широкий ассортимент инструмента и аксессуаров для прокладки кабелей приводов датчиков.

SAI-M23-BE-L-6

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

Основные данные для заказа

Тип	SAI M23 CRIMPING TOOL 1	Версия
Заказ №	1203840000	Обжимной инструмент для сигнальных контактов и контактов
GTIN (EAN)	4032248986934	питания, Обжим с 4 выемками
Кол.	1 ST	

Обычный корпус



Круглые вставные разъемы M23 предлагают большое количество циклов стыковки с высокой допустимой нагрузкой по току и высокой плотностью контактов в сочетании с минимальными размерами. Корпуса, вставки и обжимные контакты необходимо заказывать отдельно.

Основные данные для заказа

Тип	SAI-M23-GS-L-7/17	Версия
Заказ №	1995800000	Sensor/Actuator plug-in connector, Empty enclosure
GTIN (EAN)	4032248925667	
Кол.	1 ST	
Тип	SAI-M23-GSW-L-7/12	Версия
Заказ №	1170280000	Sensor/Actuator plug-in connector, Empty enclosure
GTIN (EAN)	4032248962327	
Кол.	1 ST	
Тип	SAI-M23-KS-L-7/17	Версия
Заказ №	1170270000	Sensor/Actuator plug-in connector, Empty enclosure
GTIN (EAN)	4032248962259	
Кол.	1 ST	
Тип	SAI-M23-KSW-L-7/12	Версия
Заказ №	1170290000	Sensor/Actuator plug-in connector, Empty enclosure
GTIN (EAN)	4032248962242	
Кол.	1 ST	
Тип	SAIE-M23-L-EM	Версия
Заказ №	1170320000	Sensor/Actuator plug-in connector, Built-in plugs, Empty enclosure
GTIN (EAN)	4032248962419	
Кол.	1 ST	
Тип	SAIE-M23-L-HW	Версия
Заказ №	1170340000	Sensor/Actuator plug-in connector, Built-in plugs, Empty enclosure
GTIN (EAN)	4032248962297	
Кол.	1 ST	
Тип	SAIE-M23-L-RM	Версия
Заказ №	1170310000	Sensor/Actuator plug-in connector, Built-in plugs, Empty enclosure
GTIN (EAN)	4032248962358	
Кол.	1 ST	
Тип	SAIE-M23-L-VW	Версия
Заказ №	1170300000	Sensor/Actuator plug-in connector, Built-in plugs, Empty enclosure
GTIN (EAN)	4032248962341	
Кол.	1 ST	