## Справочный листок технических дан-

#### **BZT PRV4 SW 35X15**



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

#### Изображение изделия







Полный набор принадлежностей в линейке Klippon® Connect идеально подобран до мельчайших деталей. Это облегчает монтаж при соблюдении необходимых норм

#### Основные данные для заказа

Версия	Р-серия, Держатель маркировки, черный, Количество уровней: 4, TS 35 x 15
Заказ №	<u>1173590000</u>
Тип	BZT PRV4 SW 35X15
GTIN (EAN)	4032248966103
Кол.	20 Штука

# Справочный листок технических данных

### **BZT PRV4 SW 35X15**



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

## Технические данные

Сертификаты				
ROHS	Соответствовать			
Размеры и массы				
Глубица	54.5 mm		2.1457 inch	
Глубина Высота	70 mm	Глубина (дюймов) Высота (в дюймах)	2.7559 inch	
Бысота Ширина	10.2 mm	оысота (в дюимах) Ширина (в дюймах)	0.4016 inch	
ширина Масса нетто	11.5 g	ширина (в дюимах)	0.40 10 111011	
	11.0 9			
Температуры				
Температура хранения	-25 °C55 °C	Температура окружающей среды	-5 °C40 °C	
Температура при длительном использовании, мин.	-50 °C	Температура при длительном использовании, макс.	125 °C	
Экологическое соответстви	е изделия			
Состояние соответствия RoHS	Соответствует без исключения			
REACH SVHC	Нет SVHC выше 0,1 wt%			
Общие сведения				
Укомплектованная монтажная рейка	TS 35 x 15			
Параметры системы				
Исполнение	для монтажных реек	Количество уровней	4	
Количество контактных гнезд на	<u>для монтажных реск</u>	Укомплектованная монтажная рейка	TS 35 x 15	
уровень	_	, kominiektobarnian morraminan penka	10 00 X 10	
Характеристики материала				
Основной материал	Поликарбонат	Цветовой код	черный	
Класс пожаростойкости UL 94	V-0		ТОРПЫЙ	
	етное соединение)			
,				
Количество соединений	8			
Классификации				
ETIM 6.0	EC002848	ETIM 7.0	EC002848	
ETIM 8.0	EC002848	ETIM 9.0	EC002848	
ETIM 10.0	EC002848	ECLASS 9.0	27-14-11-92	
- 1 II 1 1 0.0		ECLASS 10.0	27-14-11-92	
FCLASS 9 1	2 /-14-11-92			
ECLASS 9.1 FCLASS 11.0	27-14-11-92 27-14-11-92			
ECLASS 9.1 ECLASS 11.0 ECLASS 13.0	27-14-11-92 27-14-11-92 27-14-11-92	ECLASS 10.0  ECLASS 12.0  ECLASS 14.0	27-14-11-92 27-14-11-92	