Справочный листок технических дан-

HDC 04A CSB MALE



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Промышленный соединительный разъем состоит из вставки соединительного разъема и защитного корпуса. Таким образом, вставка составляет центральную часть промышленного соединительного разъема, отвечающую за электрическую функцию. Вставки соединительных разъемов Weidmüller выполнены из высококачественных изоляционных материалов, которые позволяют проводить высокие напряжения даже в небольшом пространстве. Кроме того, весь наш ассортимент основывается на применении одного единственного вида пластмассы, включенного в реестр UL и пригодного для использования на железной дороге. Это обеспечивает неограниченное применение соединительных разъемов RockStar® во всех регионах мира.

Основные данные для заказа

Версия	HDC - вставка, Штекер, Количество полюсов: 1, Обжимное соединение, Типоразмер установки: 1
Заказ №	1137720000
Тип	HDC 04A CSB MALE
GTIN (EAN)	4032248919437
Кол.	1 Штука

Статус каталога / Изображения

Справочный листок технических данных





Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Сертификаты			
Допуски к эксплуатации			
ROHS	Соответствовать		
Размеры и массы			
Глубина	21 mm	Глубина (дюймов)	0.8268 inch
Высота	30 mm	Высота (в дюймах)	1.1811 inch
Ширина	21 mm	Ширина (в дюймах)	0.8268 inch
Иасса нетто	8.5 g	ширина (в дюннах)	0.0200 11011
Экологическое соответствие	изделия		
Состояние соответствия RoHS	Соответствует без исключения		
REACH SVHC SCIP	Potassium perfluorobutane sulfonate 29420-49-3 1609748e-c278-4c9b-b3d1-e6215d2988cd		
Габаритные размеры			
H	01		21
Ширина Вирота вилии	21 mm 30 mm	Длина цоколя	21 mm
Высота вилки	SU IIIIII		
Общие данные			
Количество полюсов	1	Huygu yannaganya Ag	≥ 500
		Циклы коммутации Ag	
Циклы коммутации Au	≥ 500 1	Вид соединения	Обжимное соединение V-0
Гипоразмер установки	<u> </u>	Класс пожаростойкости UL 94	1010 Ω
Дветовой код Изоляционный материал	Поликарбонат (PC), армированный стекловолокном (включен в реестр UL и сертифицирован для применения на железной	Сопротивление изоляции Группа изоляционного материала	Illa
	дороге)		•
^т ип	Штекер	Степень загрязнения	3
Основной материал Не содержит галогенов	Поликарбонат true	Серия Низкий уровень дымности по	Модуль ConCept Да
BG	1	стандарту DIN EN 45545-2	
У Исполнение	<u>'</u>		
исполнение			
Поперечное сечение подключаемого провода AWG, макс.	AWG 12	Вид соединения	Обжимное соединение
Гипоразмер установки	1	Поперечное сечение подключаемого провода AWG, мин.	AWG 26
Топеречное сечение соединительного провода, макс.	0 4 mm²	Поперечное сечение соединительного провода, мин.	0.14 mm ²
Основной материал	Поликарбонат	BG	1
Классификации			
ETIM 6.0	EC000438	ETIM 7.0	EC000438
ETIM 8.0	EC000438	ETIM 9.0	EC000438
ETIM 10.0	EC000438	ECLASS 9.0	27-44-02-05
ECLASS 9.1	27-44-02-05	ECLASS 10.0	27-44-02-05

Дата создания 23.11.2025 06:50:58 MEZ

Статус каталога / Изображения

Справочный листок технических





Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

HDC 04A CSB MALE

Технические данные

ECLASS 11.0	27-44-02-05	ECLASS 12.0	27-44-02-05
ECLASS 13.0	27-44-02-05	ECLASS 14.0	27-44-02-05
ECLASS 15.0	27-44-02-05		

Справочный листок технических данных





Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

4

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

Держатель контактов, вилка

Модуль CSB выполнен в виде двойного модуля и занимает два места в рамке ConCept. Модуль ConCept-CSB состоит из держателя модуля, в который могут устанавливаться два держателя контактов. Держатель контакта выполнен из цинкового литья под давлением и обеспечивает непревзойденные экранирующие свойства. Обжимные контакты устанавливаются в пластмассовую вставку изолированными от держателя контактов. Различное количество полюсов (1, 4, 8) гарантирует разнообразие областей применения.

Основные данные для заказа

Тип	HDC CM BUS SV M1 CT	Версия
Заказ №	<u>1983810000</u>	Промышленный разъем, HDC - вставка, Модуль ConCept
GTIN (EAN)	4032248689095	
Кол.	1 ST	
-		
Тип	HDC CM BUS SV M4 CT	Версия
Тип Заказ №	HDC CM BUS SV M4 CT 1983790000	Версия Промышленный разъем, HDC - вставка, Модуль ConCept
Заказ №	1983790000	