Справочный листок технических данных

RIM 5 6/230VAC



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Изображение изделия








Вставные защитные модули для релейных разъемов D-SERIES, с дополнительными защитными функциями.

• С шунтирующим диодом или RC-фильтром

Основные данные для заказа

Версия	D-SERIES, RC-фильтр, Номинальное напряжение: 6230 V AC, Втычное соединение
	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
Заказ №	<u>1174670000</u>
Тип	RIM 5 6/230VAC
GTIN (EAN)	4032248971312
Кол.	10 Штука

Справочный листок технических данных





Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Сертиф	рикаты
--------	--------

Допуски к эксплуатации



ROHS	Соответствовать	
UL File Number Search	<u>Сайт UL</u>	
Сертификат № (cURus)	E312083	

Размеры и массы

Глубина	44 mm	Глубина (дюймов)	1.7323 inch
Высота	10 mm	Высота (в дюймах)	0.3937 inch
Ширина	35 mm	Ширина (в дюймах)	1.378 inch
Масса нетто	5.7 g		

Температуры

Температура хранения Рабочая температура

Экологическое соответствие изделия

Состояние соответствия RoHS	Соответствует без исключения
REACH SVHC	Heт SVHC выше 0,1 wt%

Расчетные данные UL

Сертификат № (cURus) E312083

сторона управления

Номинальное напряжение	6230 V AC	Индикация состояния	Нет
Схема защиты	Компонент RC	RC-фильтр	4.7 kΩ / 10 nF

Общие данные

Цветовой код	черный	
Компонент с классом горючести UL94	Компонент	Корпус
	Класс горючести UL94	V-2

Дополнительные сведения о сертификатах / стандартах

Сертификат № (CSA)	80107692	Сертификат № (cURus)	E312083

Размеры

Метод проводного соединения Втычное соединение

Классификации

ETIM 6.0	EC002586	ETIM 7.0	EC002586
ETIM 8.0	EC002586	ETIM 9.0	EC002586
ETIM 10.0	EC002586	ECLASS 9.1	27-37-10-10
ECLASS 10.0	27-37-10-10	ECLASS 11.0	27-37-16-92

Статус каталога / Изображения

Справочный листок технических данных





Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

3

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

RIM 5 6/230VAC

Технические данные

ECLASS 12.0	27-37-16-92	ECLASS 13.0	27-37-16-92
ECLASS 14.0	27-37-16-92	ECLASS 15.0	27-37-16-92

Справочный листок технических данных

Weidmüller **₹**

RIM 5 6/230VAC


Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Изображения

Схема соединений



Dimensional drawing

