

CC 85/54 MC NE GR

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germanywww.weidmueller.com

Маркировочные элементы для устройств ClipCard формата MultiCard используются для обозначения электроустановок и коммутационных систем, предлагая интересную альтернативу гравировке. Благодаря проверенному формату MultiCard маркировку можно выполнять с помощью принтера PrintJet CONNECT или плоттера.

- Высокая стойкость печати при использовании принтера PrintJet в качестве альтернативы гравировке.
- Универсальное крепление
- Держатель (крепление винтами или кабельными стяжками)
- Рейка для шильдиков (крепление винтами или самоклеящимся способом)
- Или самоклеящиеся шильдики Для заказной печати: Используя программное обеспечение M-Print PRO или M-Print PRO Online (работает без установки), подготовьте и отправьте нам файл, содержащий ваши технические условия маркировки.

Основные данные для заказа

Версия	ClipCard, Маркировочные элементы для устройств, 54 x 85 мм, Держатель Logimark-H, серый
Заказ №	1138420000
Тип	CC 85/54 MC NE GR
GTIN (EAN)	4032248919864
Кол.	10 Штука

CC 85/54 MC NE GR

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Technical data

Сертификаты

RoHS	Соответствовать
------	-----------------

Размеры и массы

Глубина	0.8 mm	Глубина (дюймов)	0.0315 inch
Высота	54 mm	Высота (в дюймах)	2.126 inch
Ширина	85 mm	Ширина (в дюймах)	3.3464 inch
Масса нетто	12 g		

Температуры

Температурный диапазон вставки	-40...100 °C
--------------------------------	--------------

Экологическое соответствие изделия

Состояние соответствия RoHS	Соответствует без исключения
REACH SVHC	Нет SVHC выше 0,1 wt%
Углеродный след продукта	Производственный цикл 0.040 kg CO2 eq.

Маркировочные элементы для устройств

Галогены	Нет
----------	-----

Общие данные

Цвет материала согласно коду по сопротивлению	8	
Исполнение	втычной	
Ширина	85 mm	
Класс пожаростойкости UL 94	V-2	
Температурный диапазон, макс..	100 °C	
Температурный диапазон, мин.	-40 °C	
Цветовой код	серый	
Галогены	Нет	
Основной материал	Полиамид 66	
Нанесенные символы	без	
Количество маркировочных элементов в упаковочной единице	Вид поставки	MultiCard
Рекомендованные отрасли промышленности	Производственное оборудование	
совместимый принтер	PRINTJET CONNECT, MCP BASIC 2, MCP PLUS 2	
Количество маркировочных элементов 1 MultiCard = Device markers на комбинацию		
Температурный диапазон вставки	-40...100 °C	
Установка / Изготовитель	Держатель Logimark-H	

Классификации

ETIM 8.0	EC001288	ETIM 9.0	EC001288
ETIM 10.0	EC001288	ECLASS 14.0	27-28-11-04
ECLASS 15.0	27-28-11-04		

CC 85/54 MC NE GR

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

Drawings

www.weidmueller.com



CC 85/54 MC NE GR

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Accessories

Аксессуар



Основные данные для заказа

Тип	CC-H 85/54 SW	Версия
Заказ №	1631640001	ClipCard, Аксессуар, 90 x 58 mm, черный
GTIN (EAN)	4008190465254	
Кол.	20 ST	
Тип	CC-H 85/54 GR	Версия
Заказ №	1631640002	ClipCard, Аксессуар, 90 x 58 mm, серый
GTIN (EAN)	4008190465261	
Кол.	20 ST	
Тип	CC-H 85/54 BG	Версия
Заказ №	1631640003	ClipCard, Аксессуар, 90 x 58 mm, Темно-бежевый
GTIN (EAN)	4008190465292	
Кол.	20 ST	
Тип	CC-HO 85/54 SW	Версия
Заказ №	1603290000	ClipCard, Аксессуар, 90 x 58 mm, черный
GTIN (EAN)	4008190188306	
Кол.	20 ST	