


**SAI-M23-SE-12**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Развод контактов**



Круглые вставные разъемы M23 предлагают большое количество цикловстыковки с высокой допустимой нагрузкой по току и высокой плотностью контактов в сочетании с минимальными размерами.

Корпуса, вставки и обжимные контакты необходимо заказывать отдельно.

**Основные данные для заказа**

Версия	Sensor/Actuator plug-in connector, Insert
Заказ №	<a href="#">1170070000</a>
Тип	SAI-M23-SE-12
GTIN (EAN)	4032248962044
Кол.	1 Штука

## Технические данные

### Сертификаты

Допуски к эксплуатации



ROHS	Соответствовать
UL File Number Search	<a href="#">Сайт UL</a>
Сертификат № (UR)	E344862

### Размеры и массы

Масса нетто	3 g
-------------	-----

### Экологическое соответствие изделия

Состояние соответствия RoHS	Соответствует без исключения
REACH SVHC	Нет SVHC выше 0,1 wt%

### Технические данные, настраиваемые вставные разъемы


Количество полюсов	12	Кодировка	нет
Вид соединения	Обжимное соединение	Основной материал корпуса	Термопластичный полиамид PA 6, PBT
Номинальное напряжение	200 V	Номинальный ток	8 A
Циклы коммутации	> 1000	Степень загрязнения	3
Номинальный ток	контакт 1 мм = 8 A	Тип контакта	Штекер
Возможности кодировки для сигналных вставок M23	H-кодировка, N-кодировка, S-кодировка, X-кодировка, Y-кодировка, Z-кодировка		

### Классификации


ETIM 8.0	EC003557	ETIM 9.0	EC003557
ETIM 10.0	EC003557	ECLASS 14.0	27-44-02-23
ECLASS 15.0	27-44-02-23		

## Изображения

### Развод контактов




### Габаритный чертеж



Technical data

Number of positions	6	7	8	12	16	17	19
Number of contacts	6	7	8	1	12	18	17
Contact size	mm	2	2	1	2	1	1





## SAI-M23-SE-12

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Аксессуары

### 1 мм



Круглые вставные разъемы M23 предлагают большое количество цикловстыковки с высокой допустимой нагрузкой по току и высокой плотностью контактов в сочетании с минимальными размерами.  
Корпуса, вставки и обжимные контакты необходимо заказывать отдельно.

### Основные данные для заказа

Тип	SAI-M23-KSC-0.08/0.56	Версия
Заказ №	<a href="#">1170140000</a>	Sensor/Actuator plug-in connector, Crimp contact
GTIN (EAN)	4032248962235	
Кол.	50 ST	
Тип	SAI-M23-KSC-0.14/1.00	Версия
Заказ №	<a href="#">1170150000</a>	Sensor/Actuator plug-in connector, Crimp contact
GTIN (EAN)	4032248961108	
Кол.	50 ST	
Тип	SAI-M23-KSC-1.00-1.5	Версия
Заказ №	<a href="#">1170170000</a>	Sensor/Actuator plug-in connector, Crimp contact
GTIN (EAN)	4032248962310	
Кол.	50 ST	

### ...для M23



Weidmüller предлагает широкий ассортимент инструмента и аксессуаров для прокладки кабелей приводов датчиков.

### Основные данные для заказа

Тип	SAI M23 CRIMPING TOOL 2	Версия
Заказ №	<a href="#">1203960000</a>	Обжимной инструмент для сигнальных контактов, Обжим с 4
GTIN (EAN)	4050118000764	вымками
Кол.	1 ST	



## SAI-M23-SE-12

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Аксессуары

### Обычный корпус



Круглые вставные разъемы M23 предлагают большое количество цикловстыковки с высокой допустимой нагрузкой по току и высокой плотностью контактов в сочетании с минимальными размерами.  
Корпуса, вставки и обжимные контакты необходимо заказывать отдельно.

### Основные данные для заказа

Тип	SAI-M23-GS-11/17	Версия
Заказ №	<a href="#">1299390000</a>	Sensor/Actuator plug-in connector, Empty enclosure
GTIN (EAN)	4050118097191	
Кол.	1 ST	
Тип	SAI-M23-GS-7/12	Версия
Заказ №	<a href="#">1995840000</a>	Sensor/Actuator plug-in connector, Empty enclosure
GTIN (EAN)	4032248926121	
Кол.	1 ST	
Тип	SAI-M23-GSW-S-7/12	Версия
Заказ №	<a href="#">1169920000</a>	Sensor/Actuator plug-in connector, Empty enclosure
GTIN (EAN)	4032248961986	
Кол.	1 ST	
Тип	SAI-M23-KS-7/12	Версия
Заказ №	<a href="#">1169900000</a>	Sensor/Actuator plug-in connector, Empty enclosure
GTIN (EAN)	4032248961948	
Кол.	1 ST	
Тип	SAIL-M23-KSW-7/12	Версия
Заказ №	<a href="#">1169930000</a>	Sensor/Actuator plug-in connector, Empty enclosure
GTIN (EAN)	4032248961993	
Кол.	1 ST	
Тип	SAIE-M23-S-EM	Версия
Заказ №	<a href="#">1169970000</a>	Sensor/Actuator plug-in connector, Built-in plugs, Empty enclosure
GTIN (EAN)	4032248961979	
Кол.	1 ST	
Тип	SAIE-M23S-S-EM-M20	Версия
Заказ №	<a href="#">1373440000</a>	Sensor/Actuator plug-in connector, Built-in plugs, Empty enclosure
GTIN (EAN)	4050118175028	
Кол.	1 ST	
Тип	SAIE-M23-S-HW	Версия
Заказ №	<a href="#">1169990000</a>	Sensor/Actuator plug-in connector, Built-in plugs, Empty enclosure
GTIN (EAN)	4032248962051	
Кол.	1 ST	
Тип	SAIE-M23-S-RM	Версия
Заказ №	<a href="#">1169950000</a>	Sensor/Actuator plug-in connector, Built-in plugs, Empty enclosure
GTIN (EAN)	4032248961092	
Кол.	1 ST	
Тип	SAIE-M23-S-VW	Версия
Заказ №	<a href="#">1169940000</a>	Sensor/Actuator plug-in connector, Built-in plugs, Empty enclosure
GTIN (EAN)	4032248962013	
Кол.	1 ST	

# Справочный листок технических данных

Weidmüller 

**SAI-M23-SE-12**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

## Аксессуары

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

Тип	SAIE-M23-S-W	Версия
Заказ №	<a href="#">1169980000</a>	Sensor/Actuator plug-in connector, Built-in plugs, Empty enclosure
GTIN (EAN)	4032248961962	
Кол.	1 ST	