# Справочный листок технических дан-

# HDC-C-HE-BM0.5AG



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com









Обжим – это безопасное и надежное электрическое и механическое соединение провода и контакта. Идеальное обжимное соединение является газонепроницаемым и коррозионноустойчивым.

## Основные данные для заказа

Промышленный разъем, Обжимной контакт, НЕ, НЕЕ, НО, MixMate, Гнездо, Поперечное сечение соединительного провода, макс.: 0.5, круглый, Сплав медный
1201100000
HDC-C-HE-BM0.5AG
4008190142698
100 Штука

# Справочный листок технических данных



Технические данные



## Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

# Сертификаты

Допуски к эксплуатации	CE ® cALLus 🌠

ROHS	Соответствовать
UL File Number Search	<u>Сайт UL</u>
Сертификат № (cURus)	E92202

#### Размеры и массы

Диаметр	4.5 mm	Масса нетто	1.59 g

## Экологическое соответствие изделия

Состояние соответствия RoHS	Соответствует с исключением
Исключение из RoHS (если	6c
применимо/известно)	
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	6eabd5ae-2d6b-409e-8bdf-87c27ee10e40

# Общие данные

2.5 mm	Длина снятия изоляции	7.5 mm
	Измерительное соединение	
Обжимное соединение	Исполнение вставки	HE, HEE, HQ, MixMate
≤2 mΩ	Поперечное сечение соединительного	0.5 mm <sup>2</sup>
	провода, макс.	
Серебро	Циклы коммутации	≥ 500
Гнездо	Основной материал	Сплав медный
HE	Способ изготовления	круглый
0.5 mm <sup>2</sup>	Материал контакта	Сплав медный
	Обжимное соединение ≤2 mΩ Серебро Гнездо НЕ	Измерительное соединение   Обжимное соединение Исполнение вставки   ≤2 mΩ Поперечное сечение соединительного провода, макс.   Серебро Циклы коммутации   Гнездо Основной материал   НЕ Способ изготовления

# Классификации

ETIM 6.0	EC000796	ETIM 7.0	EC000796
ETIM 8.0	EC000796	ETIM 9.0	EC000796
ETIM 10.0	EC000796	ECLASS 9.0	27-44-02-04
ECLASS 9.1	27-44-02-04	ECLASS 10.0	27-44-02-04
ECLASS 11.0	27-44-02-04	ECLASS 12.0	27-44-02-04
ECLASS 13.0	27-44-02-04	ECLASS 14.0	27-44-02-04
ECLASS 15.0	27-44-02-04		

Статус каталога / Изображения

# Справочный листок технических данных

# HDC-C-HE-BM0.5AG





## Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

# Изображения





# Справочный листок технических данных

# HDC-C-HE-BM0.5AG



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

# Аксессуары

# **Crimping tools**



Инструменты для обжима литых контактов

- Принудительная блокировка гарантирует качественный обжим
- Возможность разблокировки в случае ошибки при работе
- С упором для точного позиционирования контактов

## Основные данные для заказа

Тип	CTX CM 1.6/2.5	Версия
Заказ №	9018490000	Инструмент для обжима, Обжимной инструмент для контактов,
GTIN (EAN)	4008190884598	0.14mm², 4mm², W-обжим
Кол.	1 ST	
Тип	CTIN CM 1.6/2.5	Версия
Тип Заказ №	CTIN CM 1.6/2.5 9205430000	Версия Инструмент для обжима, Обжимной инструмент для контактов,
	, '	·

## Инструменты для извлечения контактов



Компания Weidmüller предлагает широкий выбор инструментов для обжима, для извлечения контактов и для работы с оптоволокном.

## Основные данные для заказа

Тип	REMOVAL TOOL HE	Версия
Заказ №	1866750000	Инструменты, Экстрактор контактов
GTIN (EAN)	4032248437078	
Кол.	1 ST	

Статус каталога / Изображения