

Справочный листок технических данных

SAI-M23-KS-L-7/17

Weidmüller 

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



Круглые вставные разъемы M23 предлагают большое количество цикловстыковки с высокой допустимой нагрузкой по току и высокой плотностью контактов в сочетании с минимальными размерами.

Корпуса, вставки и обжимные контакты необходимо заказывать отдельно.

Основные данные для заказа

Версия	Sensor/Actuator plug-in connector, Empty enclosure
Заказ №	1170270000
Тип	SAI-M23-KS-L-7/17
GTIN (EAN)	4032248962259
Кол.	1 Штука

Технические данные

Сертификаты

Допуски к эксплуатации



ROHS	Соответствовать
UL File Number Search	Сайт UL
Сертификат № (UR)	E344862

Размеры и массы

Масса нетто	82 g
-------------	------

Экологическое соответствие изделия

Состояние соответствия RoHS	Соответствует с исключением
Исключение из RoHS (если применимо/известно)	6с
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	1c533b66-fcff-4da5-b89f-fd55fbf5cb55

Технические данные, настраиваемые вставные разъемы


Основной материал корпуса	Медно-цинковый сплав	Диаметр кабеля, макс.	17 mm
Диаметр кабеля, мин.	7 mm	Вид защиты	IP67, IP69K
Циклы коммутации	> 1000	Степень загрязнения	3
Экранированное соединение	Да	Диапазон температур корпуса	-40...+125 °C

Классификации

ETIM 8.0	EC003556	ETIM 9.0	EC003556
ETIM 10.0	EC003556	ECLASS 14.0	27-44-02-24
ECLASS 15.0	27-44-02-24		

Изображения

Габаритный чертеж





SAI-M23-KS-L-7/17

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

Вставки без контактов



Круглые вставные разъемы M23 предлагают большое количество цикловстыковки с высокой допустимой нагрузкой по току и высокой плотностью контактов в сочетании с минимальными размерами.
Корпуса, вставки и обжимные контакты необходимо заказывать отдельно.

Основные данные для заказа

Тип	SAI-M23-BE-L-4/4	Версия
Заказ №	1995810000	Sensor/Actuator plug-in connector, Insert
GTIN (EAN)	4032248925674	
Кол.	1 ST	
Тип	SAI-M23-BE-L-6	Версия
Заказ №	1170370000	Sensor/Actuator plug-in connector, Insert
GTIN (EAN)	4032248962266	
Кол.	1 ST	
Тип	SAI-M23-SE-L-4/4	Версия
Заказ №	1170380000	Sensor/Actuator plug-in connector, Insert
GTIN (EAN)	4032248962518	
Кол.	1 ST	
Тип	SAI-M23-SE-L-6	Версия
Заказ №	1170350000	Sensor/Actuator plug-in connector, Insert
GTIN (EAN)	4032248962303	
Кол.	1 ST	