

## SAI M23 CRIMPING TOOL 2



Weidmüller предлагает широкий ассортимент инстру-  
мента и аксессуаров для прокладки кабелей приводов  
датчиков.

### Основные данные для заказа

Версия	Обжимной инструмент для сигнальных контак- тов, Обжим с 4 выемками
Заказ №	<a href="#">1203960000</a>
Тип	SAI M23 CRIMPING TOOL 2
GTIN (EAN)	4050118000764
Кол.	1 Штука

## SAI M23 CRIMPING TOOL 2

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

### Технические данные

#### Размеры и массы

Длина	175 mm	Длина (в дюймах)	6.8898 inch
Масса нетто	478 g		

#### Экологическое соответствие изделия

Состояние соответствия RoHS	Не затронуто
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	7baf363e-d867-435e-844e-c01f32ebf146

#### Технические данные

Исполнение	механическая, без сменных вставок
------------	-----------------------------------

#### Описание контактов

Вид контакта	Литые контакты	Поперечное сечение провода, макс., AWG 13
Поперечное сечение провода, мин., AWG	AWG 28	AWG

#### Характеристики инструмента — обжим

Кабельные наконечники для проводов с сечением, макс.	2.5 mm <sup>2</sup>	Кабельные наконечники для проводов с сечением, мин.	0.14 mm <sup>2</sup>
Вид/профиль обжима	Обжим с 4 выемками		

#### Классификации

ETIM 8.0	EC000168	ETIM 9.0	EC000168
ETIM 10.0	EC000168	ECLASS 14.0	21-04-38-11
ECLASS 15.0	21-04-38-11		

## SAI M23 CRIMPING TOOL 2

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

### Аксессуары

#### 2 mm



Круглые вставные разъемы M23 предлагают большое количество циклов стыковки с высокой допустимой нагрузкой по току и высокой плотностью контактов в сочетании с минимальными размерами. Корпуса, вставки и обжимные контакты необходимо заказывать отдельно.

#### Основные данные для заказа

Тип	SAI-M23-KSC-2-0.75-2.5	Версия	
Заказ №	<a href="#">1170250000</a>	Sensor/Actuator plug-in connector, Crimp contact	
GTIN (EAN)	4032248962211		
Кол.	50 ST		
Тип	SAI-M23-KBC-2-0.75-2.5	Версия	
Заказ №	<a href="#">1170260000</a>	Sensor/Actuator plug-in connector, Crimp contact	
GTIN (EAN)	4032248962099		
Кол.	50 ST		

#### 1.5 mm



Круглые вставные разъемы M23 предлагают большое количество циклов стыковки с высокой допустимой нагрузкой по току и высокой плотностью контактов в сочетании с минимальными размерами. Корпуса, вставки и обжимные контакты необходимо заказывать отдельно.

#### Основные данные для заказа

Тип	SAI-M23-KSC-1.5-0.14-1	Версия	
Заказ №	<a href="#">1170220000</a>	Sensor/Actuator plug-in connector, Crimp contact	
GTIN (EAN)	4032248962204		
Кол.	50 ST		
Тип	SAI-M23-KBC-1.5-.56-1.0	Версия	
Заказ №	<a href="#">1170240000</a>	Sensor/Actuator plug-in connector, Crimp contact	
GTIN (EAN)	4032248962150		
Кол.	50 ST		
Тип	SAI-M23-KBC-1.5-.14-.56	Версия	
Заказ №	<a href="#">1170230000</a>	Sensor/Actuator plug-in connector, Crimp contact	
GTIN (EAN)	4032248962129		
Кол.	50 ST		

## SAI M23 CRIMPING TOOL 2

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

### Аксессуары

#### 1 mm



Круглые вставные разъемы M23 предлагают большое количество циклов стыковки с высокой допустимой нагрузкой по току и высокой плотностью контактов в сочетании с минимальными размерами. Корпуса, вставки и обжимные контакты необходимо заказывать отдельно.

#### Основные данные для заказа

Тип	SAI-M23-KSC-1.00-1.5	Версия
Заказ №	<a href="#">1170170000</a>	Sensor/Actuator plug-in connector, Crimp contact
GTIN (EAN)	4032248962310	
Кол.	50 ST	
Тип	SAI-M23-KSC-0.14/1.00	Версия
Заказ №	<a href="#">1170150000</a>	Sensor/Actuator plug-in connector, Crimp contact
GTIN (EAN)	4032248961108	
Кол.	50 ST	
Тип	SAI-M23-KSC-0.08/0.56	Версия
Заказ №	<a href="#">1170140000</a>	Sensor/Actuator plug-in connector, Crimp contact
GTIN (EAN)	4032248962235	
Кол.	50 ST	
Тип	SAI-M23-KBC-1.00-1.5	Версия
Заказ №	<a href="#">1170210000</a>	Sensor/Actuator plug-in connector, Crimp contact
GTIN (EAN)	4032248962174	
Кол.	50 ST	
Тип	SAI-M23-KBC-0.34/1.00	Версия
Заказ №	<a href="#">1170180000</a>	Sensor/Actuator plug-in connector, Crimp contact
GTIN (EAN)	4032248962075	
Кол.	50 ST	
Тип	SAI-M23-KBC-0.08/0.56	Версия
Заказ №	<a href="#">1995860000</a>	Sensor/Actuator plug-in connector, Crimp contact
GTIN (EAN)	4032248926152	
Кол.	50 ST	