

HTX-IE-POF



Инструменты для обжима и снятия оболочки для обработки контактов световодов с полимерным оптическим волокном (POF)

Основные данные для заказа

Версия	Инструмент для обжима
Заказ №	1208870000
Тип	HTX-IE-POF
GTIN (EAN)	4032248990269
Кол.	1 Штука

HTX-IE-POF

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Размеры и массы

Ширина	220 mm	Ширина (в дюймах)	8.6614 inch
Масса нетто	645 g		

Экологическое соответствие изделия

Состояние соответствия RoHS	Не затронуто
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	2159813b-98fd-4068-b62a-bc89a046c012

Технические данные

Описание артикула	Инструмент для обжима	Исполнение	Механическая, без сменных вставок
-------------------	-----------------------	------------	--------------------------------------

Описание контактов

Вид контакта	Для полимерных волоконно-оптических кабелей толщиной 1 мм
--------------	---

Важное примечание

Сведения об изделии	HTX_IE_POF • Всего один инструмент для всей процедуры обработки штекеров SC-RJ • Для обработки полимерного оптоволокна толщиной 1 мм, особенно для разъемов PROFINET и ETHERNET/IP SC-RJ • Для зачистки дуплексного полимерного оптоволокна • Обжим штекера и обрезка полимерного оптоволокна выполняются в один этап • Поверхности среза не нуждаются в дополнительной полировке • Держатель для точного позиционирования штекеров SC-RJ • Рукоятки эргономичной формы • Высокая повторяемость • Ресурс по результатам испытаний – более 15 000 операций Полная обработка разъема IP67 всего в три этапа: 1) зачистка полимерного оптоволоконного кабеля; 2) обжим и обрезка; 3) обжим компенсатора натяжения.
---------------------	---

Классификации

ETIM 8.0	EC000168	ETIM 9.0	EC000168
ETIM 10.0	EC000168	ECLASS 14.0	21-04-38-11
ECLASS 15.0	21-04-38-11		

Изображения



Аксессуары

Инструменты



- Для гибкого и одножильного провода с изоляцией из специального материала
- Высокое качество снятия изоляции для промышленного применения (соответствует требованиям, принятым в авиации)
- Ножи специальной формы позволяют выполнить зачистку проводов специальной конструкции со специальной изоляцией
- Длина снятия изоляции регулируется упором
- Высокая универсальность благодаря использованию сменных модулей снятия изоляции
- Качество снятия изоляции остается неизменным на протяжении большого периода времени
- Без повреждения провода
- Высокая стабильность в течение длительного срока службы и высокая надежность
- Встроенная функция резания

Основные данные для заказа

Тип	MULTI-STRIPAX IE-POF	Версия
Заказ №	1208880000	Инструменты, Инструмент для снятия изоляции и резки
GTIN (EAN)	4032248990276	
Кол.	1 ST	

Ножницы



Weidmüller специализируется на разделении медных и алюминиевых кабелей. Ассортимент изделий охватывает инструменты для резки проводов от небольших сечений, с прямой передачей усилия, до проводов больших сечений. Механический привод и специально разработанная форма режущей поверхности снижают необходимое усилие на рукоятке до минимума.

Благодаря широкому ассортименту инструментов для резки, Weidmüller отвечает всем требованиям профессиональной обработки кабеля.

Основные данные для заказа

Тип	SCISSORS KEVLAR	Версия
Заказ №	1208910000	Electrician's scissors
GTIN (EAN)	4032248990085	
Кол.	1 ST	