

**SAI-M23-KSC-LS-0.25-1.0**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



Круглые вставные разъемы M23 предлагают большое количество цикловстыковки с высокой допустимой нагрузкой по току и высокой плотностью контактов в сочетании с минимальными размерами.

Корпуса, вставки и обжимные контакты необходимо заказывать отдельно.

**Основные данные для заказа**

Версия	Sensor/Actuator plug-in connector, Crimp contact
Заказ №	<a href="#">1170390000</a>
Тип	SAI-M23-KSC-LS-0.25-1.0
GTIN (EAN)	4032248962105
Кол.	50 Штука

**SAI-M23-KSC-LS-0.25-1.0**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Технические данные**

**Сертификаты**

Допуски к эксплуатации



ROHS	Соответствовать
UL File Number Search	<a href="#">Сайт UL</a>
Сертификат № (UR)	E344862

**Размеры и массы**

Масса нетто	0.36 г
-------------	--------

**Экологическое соответствие изделия**

Состояние соответствия RoHS	Соответствует с исключением
Исключение из RoHS (если применимо/известно)	6с
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	1c533b66-fcff-4da5-b89f-fd55fbf5cb55

**Технические данные, настраиваемые вставные разъемы**

Поверхность контакта	позолоченный	Вид соединения	Обжимное соединение
Сопротивление изоляции	> 1010 Ω	Материал контакта	Медно-цинковый сплав
Поперечное сечение соединительного провода, макс.	0.25 mm <sup>2</sup>	Поперечное сечение соединительного провода, мин.	1 mm <sup>2</sup>
Циклы коммутации	> 1000	Тип контакта	Штекер

**Классификации**

ETIM 8.0	EC000796	ETIM 9.0	EC000796
ETIM 10.0	EC000796	ECLASS 14.0	27-44-02-92
ECLASS 15.0	27-44-02-92		

## Изображения

### Чертеж



**SAI-M23-KSC-LS-0.25-1.0**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Аксессуары**

**...для M23**



Weidmüller предлагает широкий ассортимент инструмента и аксессуаров для прокладки кабелей приводов датчиков.

**Основные данные для заказа**

Тип	SAI M23 CRIMPING TOOL 1	Версия
Заказ №	<a href="#">1203840000</a>	Обжимной инструмент для сигнальных контактов и контактов питания, Обжим с 4 выемками
GTIN (EAN)	4032248986934	
Кол.	1 ST	
Тип	SAI M23 CRIMPING TOOL 2	Версия
Заказ №	<a href="#">1203960000</a>	Обжимной инструмент для сигнальных контактов, Обжим с 4 выемками
GTIN (EAN)	4050118000764	
Кол.	1 ST	