

IE-BS-V01M-SCRJ-MM

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Комплекты байонетных соединительных разъемов
согласно IEC 61076-3-106 Var. 1 (EtherNet/IP) вставка
RJ45 из металла, вкл. вставку SC

Основные данные для заказа

Версия	Оптоволоконный разъем, IP67, Многомодовый, POF
Заказ №	1221010000
Тип	IE-BS-V01M-SCRJ-MM
GTIN (EAN)	4050118003949
Кол.	1 Штука

IE-BS-V01M-SCRJ-MM

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Сертификаты

ROHS Соответствовать

Размеры и массы

Глубина	37 mm	Глубина (дюймов)	1.4567 inch
Высота	32 mm	Высота (в дюймах)	1.2598 inch
Ширина	32 mm	Ширина (в дюймах)	1.2598 inch
Масса нетто	5.65 g		

Температуры

Температура хранения Рабочая температура -40 °C...70 °C
Температура монтажа

Экологическое соответствие изделия

Состояние соответствия RoHS	Соответствует с исключением
Исключение из RoHS (если применимо/известно)	6c
REACH SVHC	Lead 7439-92-1, 6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol 119-47-1
SCIP	e5bbf197-73b5-420b-90c0-0173b7b3b6b7

Общие стандарты

Вилочный разъем, стандарт IEC 61076-3-106 Var. 1,
IEC 61754-24

Общие данные

Цветовой код	прочее	Основной материал корпуса	Цинковое литье под давлением
Вид защиты	IP67	Циклы коммутации	500
Тип волокна	Многомодовый, POF	Вносимые потери	≤ 0,4 дБ
Соединение 1	SCRJ	Соединение 2	SCRJ
Затухание отражения	≥ 30 дБ		

Классификации

ETIM 8.0	EC000752	ETIM 9.0	EC000752
ETIM 10.0	EC000752	ECLASS 14.0	19-17-01-16
ECLASS 15.0	19-17-01-16		


IE-BS-V01M-SCRJ-MM

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com


Изображения

Разрез узла в сборе



Mounting cut-out: 1. With central screw connection / 2. For mounting with four M3 screws

Детальный чертеж



Толщина стенки при использовании центрального винтового соединения

IE-BS-V01M-SCRJ-MM

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

Пылезащитные колпачки



Для защиты ваших устройств от пыли и грязи.

Основные данные для заказа

Тип	IE-VP-V01P	Версия	
Заказ №	1965700000	Фланцевый корпус, защитный колпачок	
GTIN (EAN)	4032248653928		
Кол.	10 ST		