

VP NPT1-1/2-EX W**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Заглушки серии VP предлагают способ заполнения неиспользуемых кабельных вводов в оборудовании, предназначенном для взрывоопасных зон, вместе с тем обеспечивая огнестойкость класса Ex d и повышенную взрывозащиту класса Ex e, а также класс защиты от проникновения загрязнений IP66/67/68.

Основные данные для заказа

Версия	VP (Класс Ex, заглушка с грибовидной головкой), Заглушка, прямой, 1 1/2" NPT, 20.5 mm, Латунь никелированная
Заказ №	1188580000
Тип	VP NPT1-1/2-EX W
GTIN (EAN)	4050118075533
Кол.	12 Штука

VP NPT1-1/2-EX W

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Technical data

Сертификаты

Допуски к эксплуатации



ROHS Соответствовать

Размеры и массы

Высота	20.5 mm	Высота (в дюймах)	0.8071 inch
Ширина	47.8 mm	Ширина (в дюймах)	1.8819 inch
Длина	20.5 mm	Длина (в дюймах)	0.8071 inch
Диаметр	1.5 mm	Толщина стенок, мин.	0.5 mm
Толщина стенок, макс.	19.5 mm	Масса нетто	284.58 g

Температуры

Рабочая температура -50 °C...120 °C

Экологическое соответствие изделия

Состояние соответствия RoHS	Соответствует с исключением
Исключение из RoHS (если применимо/известно)	6c
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	0c0edf9f-b35a-4d1f-b8f0-99d4b22ac203

Номер сертификата кабельного ввода

Обозначение	II 2G 1D, Ex db IIC Gb, Ex eb IIC Gb, Ex ta IIIC Da	Номер сертификата кабельного ввода (ATEX)	TÜV IT 16ATEX 059X
Номер сертификата кабельного ввода (IECEX)	IECEX TPS 16.0004X	Номер сертификата кабельного ввода (CCC)	2020322313000069
Сертификат № (IECEX)	IECEXTPS16.0004X		

Общие данные

Уплотнительное кольцо	Силикон	Момент затяжки	113 Nm
Силикон	Да	Галогены	без содержания галогенов
Нормы	EN 60079-0, EN 60079-1, EN 60079-31, EN 60079-7, GB 12476.1, GB 12476.5, GB 3836.1, GB 3836.2, GB 3836.3, IEC 60079-0, IEC 60079-1, IEC 60079-31, IEC 60079-7	Ударопрочность	7.00 Дж
Вид защиты	IP66, IP68	Кабельный ввод	NPT 1-1/2"
Основной материал	Латунь никелированная	Диаметр уплотнительного кольца	1.50 mm
Резьба (наружная)	1 1/2" NPT	Длина резьбы	20.5 mm
Вид взрывозащиты	Ex d - огнестойкость, Ex e - повышенная безопасность	Указания по установке	См инструкции по сборке

VP NPT1-1/2-EX W

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Technical data

Классификации

ETIM 8.0	EC000451	ETIM 9.0	EC000451
ETIM 10.0	EC000451	ECLASS 14.0	27-14-08-05
ECLASS 15.0	27-14-08-05		