

KTB MOPL 2215 MSZN



Подобно иллюстрации



Abbildung ähnlich

Интеграция, расширение и индивидуализация:
подходящее дополнение для любого случая применения

Полностью структурированная система аксессуаров новой серии корпусов Klippon® TB позволяет просто приспособить корпуса к специфическим требованиям каждого случая применения.

Монтажные пластины

Монтажные пластины с или без схемы расположения отверстий, для продольного и поперечного крепления монтажных реек или компонентов непосредственно на монтажной пластине.

Основные данные для заказа

| | |
|------------|--|
| Версия | Klippon TB (Terminal Box), Монтажная панель, Высота: 174 mm, Ширина: 91 mm, Глубина: 1.5 mm, Основной материал: Сталь листовая, оцинкованный, серебряный |
| Заказ № | 1193930000 |
| Тип | KTB MOPL 2215 MSZN |
| GTIN (EAN) | 4050118028546 |
| Кол. | 1 Штука |

KTB MOPL 2215 MSZN

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Сертификаты

| | |
|------|-----------------|
| ROHS | Соответствовать |
|------|-----------------|

Размеры и массы

| | | | |
|-------------|--------|-------------------|-------------|
| Глубина | 1.5 mm | Глубина (дюймов) | 0.0591 inch |
| Высота | 174 mm | Высота (в дюймах) | 6.8504 inch |
| Ширина | 91 mm | Ширина (в дюймах) | 3.5827 inch |
| Масса нетто | 185 g | | |

Температуры

Рабочая температура

Экологическое соответствие изделия

| | |
|-----------------------------|------------------------------|
| Состояние соответствия RoHS | Соответствует без исключения |
| REACH SVHC | Нет SVHC выше 0,1 wt% |

Общие данные

| | | | |
|-------------------|----------------|-------------|--------------|
| Толщина материала | 1.5 mm | Поверхность | оцинкованный |
| Основной материал | Сталь листовая | | |

Общие данные - аксессуары

| | | | |
|-------------------|--------------|---------------------------------------|----------------|
| Толщина материала | 1.5 mm | Диаметр отверстия припойного ушка (D) | 7 mm |
| Поверхность | оцинкованный | Основной материал | Сталь листовая |

Классификации

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC000213 | ETIM 9.0 | EC000213 |
| ETIM 10.0 | EC000213 | ECLASS 14.0 | 27-40-06-39 |
| ECLASS 15.0 | 27-40-06-39 | | |

Справочный листок технических данных

KTB MOPL 2215 MSZN


Weidmüller 

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Изображения





KTB MOPL 2215 MSZN

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

Монтажный материал



Возможности интеграции, расширения и индивидуализации – превосходное дополнение к любой системе

Полная структура системных принадлежностей для новой серии корпусов Klippon® TB позволяет легко привести корпус в соответствие с конкретными требованиями каждой системы.

Монтаж наборов деталей

Монтаж наборов деталей предназначен для быстрого и простого монтажа держателей печатных меток, держателей документов и кожухов от дождя.

Набор для крепления меток SD требуется для установки пластиковой (Trafolyte) идентификации или печатной метки. С помощью данного набора можно установить метку с идентификацией или текстом непосредственно на крышке корпуса. Набор крепления меток специально разработан для этого. Только при помощи этого набора можно обеспечить отсутствие протечек в отсек или повреждения метки. Универсальный крепежный набор TPSD разработан для обеспечения надежного и быстрого монтажа держателей меток, дождевых кожухов или держателей документов, к примеру. При использовании крепежного набора сокращается (если не исключается) риск протечек.

Основные данные для заказа

| | | |
|------------|----------------------------|---|
| Тип | FKSC M6X8 D9/SW3 | Версия |
| Заказ № | 0642600000 | Klippon TB (Terminal Box), Крепежный винт, Основной материал: |
| GTIN (EAN) | 4008190058258 | Сталь |
| Кол. | 50 ST | |

Глубина: 7,5 мм



Возможности интеграции, расширения и индивидуализации: идеальное дополнение для любой области применения.

Единообразная структура системных принадлежностей для ассортимента корпусов Klippon® TB позволяет легко привести корпус в соответствие с конкретными требованиями каждой системы.

Клеммные рейки

Клеммные рейки доступны в двух размерах для монтажа DIN-рейк (например электроники, клемм) или компонентов в корпусах.

Основные данные для заказа

| | | |
|------------|-----------------------------|---|
| Тип | TS35X7.5 ST KTB2215 H0R | Версия |
| Заказ № | 80000006720 | |
| GTIN (EAN) | 4050118652888 | Монтажная рейка, TS 35, TS 35 x 7.5, Ширина: 91 mm, без продольного отверстия, Сталь, оцинкованный, хромированный |
| Кол. | 20 ST | |

Аксессуары

| | | |
|------------|----------------------------|---|
| Тип | TS35X7.5 ST KTB2215 VER | Версия |
| Заказ № | 8000006708 | Монтажная рейка, TS 35, TS 35 x 7.5, Ширина: 174 mm, без |
| GTIN (EAN) | 4050118652819 | продольного отверстия, Сталь, оцинкованный, хромированный |
| Кол. | 20 ST | |