Справочный листок технических дан-

KTB MOPL 5535 S2N H



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Подобно иллюстрации







Abbildung ähnlich

Интеграция, расширение и индивидуализация: подходящее дополнение для любого случая применения

Полностью структурированная система аксессуаров новой серии корпусов Klippon® ТВ позволяет просто приспособить корпуса к специфическим требованиям каждого случая применения.

Монтажные пластины

Монтажные пластины с или без схемы расположения отверстий, для продольного и поперечного крепления монтажных реек или компонентов непосредственно на монтажной пластине.

Основные данные для заказа

Версия	Klippon TB (Terminal Box), Монтажная панель, с готовыми отверстиями, Высота: 495 mm, Ширина: 289 mm, Глубина: 1.5 mm, Основной материал: Нержавеющая сталь 1,4301 (304), необработанный, серебряный
Заказ №	1257720000
Тип	KTB MOPL 5535 S2N H
GTIN (EAN)	4050118049091
Кол.	1 Штука

Статус каталога / Изображения

Справочный листок технических данных



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

KTB MOPL 5535 S2N H

Технические данные

Сертифиі	саты
----------	------

ROHS	Соответствовать		
Размеры и массы			
Глубина	1.5 mm	Глубина (дюймов)	0.0591 inch
Высота	495 mm	Высота (в дюймах)	19.4882 inch
Ширина	289 mm	Ширина (в дюймах)	11.3779 inch
Масса нетто	1713 g		

Температуры

Рабочая температура

Экологическое соответствие изделия

Состояние соответствия RoHS	Соответствует без исключения
REACH SVHC	Heт SVHC выше 0,1 wt%

Общие данные

Толщина материала	1.5 mm	Поверхность	необработанный
Основной материал	Нержавеющая сталь 1,4301 (304)		

Общие данные - аксессуары

Толщина материала	1.5 mm	Поверхность	необработанный
Основной материал	Нержавеющая сталь 1,4301 (304)		

Классификации

EC000213	ETIM 7.0	EC000213
EC000213	ETIM 9.0	EC000213
EC000213	ECLASS 9.0	27-40-06-39
27-18-92-90	ECLASS 10.0	27-40-06-39
27-40-06-39	ECLASS 12.0	27-40-06-39
27-40-06-39	ECLASS 14.0	27-40-06-39
27-40-06-39		
	EC000213 EC000213 27-18-92-90 27-40-06-39 27-40-06-39	EC000213 ETIM 9.0 EC000213 ECLASS 9.0 27-18-92-90 ECLASS 10.0 27-40-06-39 ECLASS 12.0 27-40-06-39 ECLASS 14.0

Статус каталога / Изображения

Справочный листок технических данных

KTB MOPL 5535 S2N H



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

Монтажные панели



Монтажные панели, со схемами расположения отверстий и без них, для продольного и поперечного монтажа DIN-реек или компонентов непосредственно на монтажную панель.

Основные данные для заказа

 Тип
 GFSC M5X10 TX20 SET
 Версия

 Заказ №
 1274150000
 Klippon EB (Essential Box), Крепежный винт, Высота: 13.3 mm,

 GTIN (EAN)
 4050118063820
 Ширина: 8.5 mm, Глубина: 8.5 mm, Основной материал: Сталь,

 Кол.
 1 ST
 оцинкованная, с гальваническим цинковым покрытием и пассивированный, серебряный

Монтажный материал



Возможности интеграции, расширения и индивидуализации – превосходное дополнение к любой системе

Полная структура системных принадлежностей для новой серии корпусов Klippon® ТВ позволяет легко привести корпус в соответствие с конкретными требованиями каждой системы.

Монтаж наборов деталей

Монтаж наборов деталей предназначен для быстрого и простого монтажа держателей печатных меток, держателей документов и кожухов от дождя. Набор для крепления меток SD требуется для установки пластиковой (Trafolyte) идентификации или печатной метки. С помощью данного набора можно установить метку с идентификацией или текстом непосредственно на крышке корпуса. Набор крепления меток специально разработан для этого. Только при помощи этого набора можно обеспечить отсутствие протечек в отсек или повреждения метки. Универсальный крепежный набор TPSD разработан для обеспечения надежного и быстрого монтажа держателей меток, дождевых кожухов или держателей документов, к примеру. При использовании крепежного набора сокращается (если не исключается) риск протечек.

Основные данные для заказа

Тип	FKSC M6X8 D9/SW3	Версия
Заказ №	0642600000	Klippon TB (Terminal Box), Крепежный винт, Основной материал:
GTIN (EAN)	4008190058258	Сталь
Кол.	50 ST	

Справочный листок технических данных





Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

Глубина: 7,5 мм



Возможности интеграции, расширения и индивидуализации: идеальное дополнение для любой области применения.

Единообразная структура системных принадлежностей для ассортимента корпусов Klippon® ТВ позволяет легко привести корпус в соответствие с конкретными требованиями каждой системы.

Клеммные рейки

Клеммные рейки доступны в двух размерах для монтажа DIN-реек (например электроники, клемм) или компонентов в корпусах.

Основные данные для заказа

Тип	TS35X7.5 ST KTB5535 HOR	Версия
Заказ №	8000006726	Монтажная рейка, TS 35, TS 35 x 7.5, Ширина: 289 mm, без
GTIN (EAN)	4050118652994	продольного отверстия, Сталь, оцинкованный, хромированный
Кол.	20 ST	
Тип	TS35X7.5 ST KTB5535 VER	Версия
Тип Заказ №	TS35X7.5 ST KTB5535 VER 8000006715	Версия Монтажная рейка, TS 35, TS 35 x 7.5, Ширина: 495 mm, без
		·