Справочный листок технических данных

CA 100 C



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Заказы только по запросу





- Для автоматической зачистки и обжима
- Эффективная и оперативная обработка
- Легко адаптируется к нужному диапазону сечений
- Зачистка и обжим в один приём
- Обработка рукавов или контактов других производителей может привести и поломке и дефектам оборудования!

Основные данные для заказа

	·
Версия	Automatic stripper and crimper
Заказ №	<u>1266370000</u>
Тип	CA 100 C
GTIN (EAN)	4050118056303
Кол.	1 Штука

Справочный листок технических данных





Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

10/12 mm

100-240 V / 50/65 Hz

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Сертификаты

ROHS	Соответствовать		
Размеры и массы			
Глубина	280 mm	Глубина (дюймов)	11.0236 inch
Высота	390 mm	Высота (в дюймах)	15.3543 inch
Ширина	410 mm	Ширина (в дюймах)	16.1417 inch
Масса нетто	23000 g		
Экологическое соответстви			
Состояние соответствия RoHS	Соответствует		
REACH SVHC	Lead 7439-92-1		
Автоматы для снятия изоля	ции и обжима провод	ОВ	
Диапазон проводников для снятия изоляции	0,14-0,34 мм² (~AWG 26-22)	Привод	Электропневматический
Продолжительность цикла	ок. 1,5 с	Кабельные наконечники для проводов с сечением, макс.	0.34 mm ²
Кабельные наконечники для проводов 0.14 mm² с сечением, мин.		Длина обжима	6/8 мм

Классификации

Подключение сжатого воздуха

Расходные материалы

ETIM 6.0	EC002778	ETIM 7.0	EC002778
ETIM 8.0	EC002778	ETIM 9.0	EC002778
ETIM 10.0	EC002778	ECLASS 9.0	17-13-01-01
ECLASS 9.1	17-13-01-01	ECLASS 10.0	17-13-01-01
ECLASS 11.0	17-13-01-01	ECLASS 12.0	17-13-01-01
ECLASS 13.0	17-13-01-01	ECLASS 14.0	17-13-01-01
ECLASS 15.0	17-13-01-01		

Длина кабельного наконечника

Электрическое подключение

поставляемые россыпью

изоляцией и без

5 бар

кабельные наконечники, с

Статус каталога / Изображения

Справочный листок технических данных

CA 100 C

Weidmüller **₹**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Изображения







Справочный листок технических данных





Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

Принадлежности / запасные части



- Для автоматической зачистки и обжима
- Эффективная и оперативная обработка
- Легко адаптируется к нужному диапазону сечений
- Зачистка и обжим в один приём
- Обработка рукавов или контактов других производителей может привести и поломке и дефектам оборудования!

Основные данные для заказа

Тип	AIMESA CF U/L/LS SK TIN	Версия
Заказ №	<u>1283530000</u>	Автоматические машины, Заменяемая деталь
GTIN (EAN)	4050118073676	
Кол.	1 ST	
Тип	HUEHABA 0.14 CA 100 C	Версия
Заказ №	<u>1314530000</u>	Аксессуар, Заменяемая деталь
GTIN (EAN)	4050118117592	
Кол.	1 ST	
Тип	HUEHABA 0.25 CA 100 C	Версия
Заказ №	1314520000	Аксессуар, Заменяемая деталь
GTIN (EAN)	4050118117585	
Кол.	1 ST	
Тип	HUEHABA 0.34 CA 100 C	Версия
Заказ №	1314510000	Аксессуар, Заменяемая деталь
GTIN (EAN)	4050118117370	
Кол.	1 ST	