

Заказы только по  
запросу



- Для автоматической зачистки и обжима
- Эффективная и оперативная обработка
- Легко адаптируется к нужному диапазону сечений
- Зачистка и обжим в один приём
- Обработка рукавов или контактов других производителей может привести к поломке и дефектам оборудования!

#### Основные данные для заказа

Версия	Automatic stripper and crimper
Заказ №	<a href="#">1266370000</a>
Тип	CA 100 C
GTIN (EAN)	4050118056303
Кол.	1 Штука

## Технические данные

### Сертификаты

ROHS	Соответствовать
------	-----------------

### Размеры и массы

Глубина	280 mm	Глубина (дюймов)	11.0236 inch
Высота	390 mm	Высота (в дюймах)	15.3543 inch
Ширина	410 mm	Ширина (в дюймах)	16.1417 inch
Масса нетто	23000 g		

### Экологическое соответствие изделия

Состояние соответствия RoHS	Соответствует
REACH SVHC	Lead 7439-92-1


### Автоматы для снятия изоляции и обжима проводов

Диапазон проводников для снятия изоляции	0,14–0,34 мм <sup>2</sup> (~ AWG 26–22)	Привод	Электропневматический
Продолжительность цикла	ок. 1,5 с	Кабельные наконечники для проводов с сечением, макс.	0,34 мм <sup>2</sup>
Кабельные наконечники для проводов с сечением, мин.	0,14 мм <sup>2</sup>	Длина обжима	6/8 мм
Расходные материалы	поставляемые россыпью кабельные наконечники, с изоляцией и без	Длина кабельного наконечника	10/12 mm
Подключение сжатого воздуха	5 бар	Электрическое подключение	100-240 V / 50/65 Hz

### Классификации

ETIM 8.0	EC002778	ETIM 9.0	EC002778
ETIM 10.0	EC002778	ECLASS 14.0	17-13-01-01
ECLASS 15.0	17-13-01-01		

Изображения



## CA 100 C

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Аксессуары

### Принадлежности / запасные части



- Для автоматической зачистки и обжима
- Эффективная и оперативная обработка
- Легко адаптируется к нужному диапазону сечений
- Зачистка и обжим в один приём
- Обработка рукавов или контактов других производителей может привести к поломке и дефектам оборудования!

### Основные данные для заказа

Тип	AIMESA CF U/L/LS SK TIN	Версия	
Заказ №	<a href="#">1283530000</a>	Автоматические машины, Заменяемая деталь	
GTIN (EAN)	4050118073676		
Кол.	1 ST		
Тип	HUEHABA 0.14 CA 100 C	Версия	
Заказ №	<a href="#">1314530000</a>	Аксессуар, Заменяемая деталь	
GTIN (EAN)	4050118117592		
Кол.	1 ST		
Тип	HUEHABA 0.25 CA 100 C	Версия	
Заказ №	<a href="#">1314520000</a>	Аксессуар, Заменяемая деталь	
GTIN (EAN)	4050118117585		
Кол.	1 ST		
Тип	HUEHABA 0.34 CA 100 C	Версия	
Заказ №	<a href="#">1314510000</a>	Аксессуар, Заменяемая деталь	
GTIN (EAN)	4050118117370		
Кол.	1 ST		