

**VGM40/1-MS68 20-32 BG**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**Подобно иллюстрации**



Помимо большого выбора корпусов, компания Weidmüller предлагает множество кабельных вводов для самых разных областей применения. Кабельные вводы, изготовленные из латуни, пластика и нержавеющей стали, соответствуют различным классам защиты IP, что позволяет их использовать в любых промышленных корпусах. В зависимости от серии и области применения, кабельные вводы проверяются и сертифицируются в соответствии с требованиями VDE, UL, UR, cULus, DNV GL или EN 45545.

**Основные данные для заказа**

Версия	Промышленный разъем, Аксессуар, Кабельный ввод, Латунь никелированная
Заказ №	<a href="#">1205890000</a>
Тип	VGM40/1-MS68 20-32 BG
GTIN (EAN)	4032248987818
Кол.	10 Штука

**VGM40/1-MS68 20-32 BG**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

**Технические данные**

**Сертификаты**

ROHS Соответствовать

**Размеры и массы**

Длина	82 mm	Длина (в дюймах)	3.2283 inch
Масса нетто	340 g		

**Температуры**

Предельная температура -40 °C ... 130 °C

**Экологическое соответствие изделия**

Состояние соответствия RoHS	Соответствует с исключением
Исключение из RoHS (если применимо/известно)	6c
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	b5ff1f66-ddba-4739-9fc0-0521ddb52139

**Общие данные**

Наружный диаметр кабеля, макс.	32 mm	Наружный диаметр кабеля, мин.	20 mm
Уплотнительное кольцо	NBR	Вид защиты с GWDR	IP68
Класс пожаростойкости UL 94	V-0	Температурный диапазон, макс..	130 °C
Температурный диапазон, мин.	-40 °C	Галогены	без содержания галогенов
Нормы	EN 45545-2:2013	Размер под ключ 1	45 mm
Размер под ключ	45 mm	Вид защиты	IP68 – 15 бар
Кабельный ввод	M 40	Основной материал	Латунь никелированная
Резьба (наружная)	M 40	Длина резьбы	8 mm

**Классификации**

ETIM 8.0	EC000441	ETIM 9.0	EC000441
ETIM 10.0	EC000441	ECLASS 14.0	27-14-08-01
ECLASS 15.0	27-14-08-01		

**VGM40/1-MS68 20-32 BG**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Изображения**

